

シムリングパック 袋装垫片环 —30片装—

CAD数据文件名: 30_Washers


■比单件订购优惠的30个装袋装产品。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式 (Type · d)** - **D** - **T**
PCIMR6 - **12** - **0.1**

■固定型袋装销售 (30片/袋) **标准加工品**

固定型袋装销售 (30片)	材质	硬度	厚度(T)公差						
			0.01	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
PCIMRS	SUS304H	370~430HV	±0.003	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
PCIMR	相当于SPCC	-	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.11	-



■SUS304H ①1袋30个装。

型式	②d	③D 选择	④T 选择
PCIMRS	2	4 5 6	0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
	3	5 6 7 8 9 10	
	4	6 7 8 9 10 12 13	
	5	7 8 9 10 12 13 14 15 16	
	6	8 9 10 12 13 14 15 16 18	
	8	10 12 13 14 15 16 18 20	
	10	12 13 14 15 16 18 20	
	12	15 16 18 20 21 22	
	15	18 20 21 22 24	
	16	20 21 22 24 28	
	17	20 21 22 24 28 30 32	
	20	24 28 30 32 35 40	
	22	28 30 32	
	25	30 32 35 40 42	
	30	35 40 42 45 50	
35	42 45 50 55		
40	45 50 55		
45	50 55		

■SPCC ①1袋30个装。

型式	②d	③D 选择	④T 选择
PCIMR	3	5 6 8 10	0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
	4	6 8 10 12	
	5	8 10 12 14	
	6	10 12 14 16	
	8	12 14 16	
	10	14 16 18 20	
12	16 18 20 21 22		

Delivery 交货期 **色 D尺寸**
库存品
 ① 隔日上海·广州发货 P.77
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ② 交货期可能发生延迟, 请知晓。
色 D尺寸
9天发货
 ③ 上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687
 不明之处, 请致电: 021-6710-8701

新产品 シムリングパック 袋装垫片环 —100片装—

CAD数据文件名: 30_Washers


■比30个装更优惠的100个装袋装产品。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式 (Type · d)** - **D** - **T**
PACK-CIMRS6 - **12** - **0.1**

■袋装销售 (100片/袋) **标准加工品**

固定型袋装销售 (100片)	材质	硬度	板厚(T)公差		
			0.01	0.05	0.1
PACK-CIMRS	SUS304H	370~430HV	±0.003	±0.005	±0.02



■SUS304H ①1袋100个装。

型式	②d	③D 选择	④T 选择
PACK-CIMRS	3	5 6	0.01 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
	4	6 8	
	5	8 10 12	
	6	10 12	
	8	12 14	

Delivery 交货期 **库存品**
 ① 隔日上海·广州发货 P.77
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ② 交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
数量	1~5	6~
交货期	通常	另行报价

③ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77
 ④ 订购时, 请按袋数指定。订购数量为1时, 即表示1袋(100片)。


请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>


Fax报价 | 021-6710-8687
 不明之处, 请致电: 021-6710-8701

EX Example 使用范例

■定位板的高度调节
 夹住垫片环, 进行定位板前后左右的高度调节。



■轴承内圈的固定
 把垫片抵在轴承内圈上, 拧紧螺栓固定内圈。



30 垫片·轴环

30 ワッシャー
カラー・シム