

金属垫圈

ー普通級/精密級 T尺寸指定型ー



CAD数据文件名: 30_Washers

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1Type · 2D) - (3V) - (4T)

TWSSB10 - 5 - 6.5

普通级 标准加工品

Type	M材质	S表面处理
TWSSB	S45C	四氧化三铁保护膜
TWSSM		无电解镀锌
TWSSS	SUS304	-

※D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下

CAD 2D 3D RoHS

型式	3V选择	4T指定单位 0.5mm
4	2	
5	2 3	
6	2 3 4	
8	2 3 4 5 6	
10	2 3 4 5 6 8	
12	3 4 5 6 8 10	1.0~10.0
13	4 5 6 8 10	
14	4 5 6 8 10	
15	4 5 6 8 10 12	
16	4 5 6 8 10 12	
20	4 5 6 8 10 12 15 16	
25	6 8 10 12 15 16 20	
30	8 10 12 15 16 20 25	

Delivery 交货期

3 天发货

上海·广州发货

瞬达A P.79

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~200	201~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.77

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1Type · 2D) - (3V) - (4T)

TWASB10 - 5 - 6.5

精密级 标准加工品

Type	M材质	S表面处理
TWASB	S45C	四氧化三铁保护膜
TWASM		无电解镀锌
TWASS	SUS304	-

※D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下

CAD 2D 3D RoHS

型式	3V选择	4T指定单位 0.5mm
4	2	
5	2 3	
6	2 3 4	
8	2 3 4 5 6	
10	2 3 4 5 6 8	
12	3 4 5 6 8 10	1.0~10.0
13	4 5 6 8 10	
14	4 5 6 8 10	
15	4 5 6 8 10 12	
16	4 5 6 8 10 12	
20	4 5 6 8 10 12 15 16	
25	6 8 10 12 15 16 20	
30	8 10 12 15 16 20 25	

Delivery 交货期

3 天发货

上海·广州发货

瞬达A P.79

11 天发货

上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~200	201~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.77

金属垫圈

ー淬火产品 普通级/精密级 选择型ー

CAD数据文件名: 30_Washers

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1Type · 2D) - (3V) - (4T)

WSSBH20 - 6 - 3

标准加工品

型式	M材质	S表面处理	H硬度
普通级 WSSBH	S45C	四氧化三铁保护膜 无电解镀锌	45~50HRC
精密级 WASBH			
WSSMH	SUS420J2	-	-
WASSH			

※D=16以下 C0.2以下
D=20以上 C0.5以下

根据厚度和长度的不同, S45C淬火产品的硬度可能低于45HRC。
不锈钢淬火产品(WSSSH · WASSH)可能会因淬火而变色。

CAD 2D 3D RoHS

型式	3V选择	4T选择
4	2	1 2
5	2 3	1 2
6	2 3 4	1 2
8	2 3 4 5 6	1 2 3 5
10	2 3 4 5 6 8	1 2 3 5
12	3 4 5 6 8 10	1 2 3 5
13	4 5 6 8 10	1 2 3 5
14	4 5 6 8 10	1 2 3 5
15	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5
16	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5
20	4 5 6 8 10 12 15 16	2 3 5
25	6 8 10 12 15 16 20	2 3 5
30	8 10 12 15 16 20 25	2 3 5
35	10 12 15 16 20 25	3 5 10
40	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10
50	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10
60	15 16 20 25 30	3 5 10

Delivery 交货期

9 天发货

上海·广州发货

11 天发货

上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~199	200~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.77

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701