


ねじ込みキャスタ
拧入型脚轮
—矮型—



キャスタ 双輪タイプ
脚轮 双轮型



CAD数据文件夹名: 42_Casters

CAD数据文件夹名: 42_Casters

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例
型式 (①Type · ②D) — ③ℓ
CHJNM65A — 40



CAD 2D 3D (特殊强化塑料轮) 库存 RoHS10


Type		D	轮	主体	轴承
拧入型	拧入挡块型		材质(颜色)	材质	表面处理
CHJFN	CHJFNS	50A	特殊强化塑料(黑色)	SPHC	铬酸盐光泽处理
		50B			
		65A			
		65B			
		75A			
CHJNM	CHJNSM	50A	MC尼龙(蓝色)	SPHC	铬酸盐光泽处理
		50B			
		65A			
		65B			
		75A			

万向型 CHJFN CHJNM



X向视图

万向型+带挡块型 CHJFNS CHJNSM



X向视图

①表示轮的回转半径及踏板的回转半径。

主体类型	型式		③ℓ (螺纹长度)	M (粗牙螺纹)	H	B	b	t	E	r	容许负载(N)		重量(g)
	①Type	②D									塑料	MC尼龙	
万向螺纹型	CHJFN (塑料) CHJNM (MC尼龙)	*50A	40	16	74	28	23	7.9	25	51	1000	1000	390
		*50B		20									430
		65A		16	93	38	30	5.8	22	57	1500	1500	620
		65B		20									650
		75A		16									760
万向型+螺纹式+带挡块型	CHJFNS (塑料) CHJNSM (MC尼龙)	75B		20	107	38	30	5.8	22	61	1600	1600	790
		*50A		16									430
		*50B		20	74	28	23	7.9	25	65	1000	1000	470
		65A		16	93	38	30	5.8	22	67	1500	1500	680
		65B		20									710
		75A		16	107	38	30	5.8	22	67	1600	1600	830
		75B		20									860

* D50A・50B型的轮部未装入轴承。

Delivery 交货期 库存品 隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②D/No.) — ③轮材质
CWMJ50 — N
CWG50 — D


■重载型 —钢型—



CAD 2D 3D 库存 RoHS10

CWMJ

主体		轮		轴承	
M材质	S表面处理	M材质(颜色)	回转部	轮部	
SPHC	铬酸盐光泽处理	MC尼龙(蓝色)	有	有	



Example 使用范例

旋转方向

轮回转方向

· 采用双轮设计，与单轮相比耐负载性、回转性更佳。

主体类型	型式		③轮材质	H	D ₁	B	A	F	d	t	E	r	容许负载(N)	重量(g)
	①Type	②No.												
万向型	CWMJ	50	N(MC尼龙)	75	42	38	84	64	8.5	3.2	12	49	4000	812
		65		93	57	48	100	78	10.5	4.5	14	57	5000	1530
		75		102	65								6000	1620


■重载型 —不锈钢型—



CAD 2D 3D 库存 制 RoHS10

CWG

主体		轮		密封圈	轴承	
M材质	S表面处理	M材质(颜色)	回转部	轮部		
SUS304	—	MC尼龙(蓝色) 导电性MC尼龙(黑色)	聚脲酯	有	有	



防尘密封圈

主体类型	型式		③轮材质	H	A	F	d	E	r	容许负载(N)	重量(g)
	①Type	②D									
万向型	CWG	50	N(MC尼龙) D(导电性MC尼龙)	75	84	64	8.5	12	43	4000	760
		65		93	100	78	10.5	15	54	5000	1060
		75		102					58	6000	1120

Delivery 交货期 库存品 5天发货

●CWMJ・CWG50-N・CWG75-N・CWG65-D ●CWG(左述以外规格)

④隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

④上海・广州发货 遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

