

座金組込みローレットノブ/段付ノブ/大径ローレットノブ/小径ローレットノブ
带垫圈压纹旋钮/台阶型旋钮/大径压纹旋钮/小径压纹旋钮



スチール制ローレットつまみノブ
外螺纹铁制压纹旋钮




CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 ①Type · ②M - ③L - ④D
NKOST6 - 25
NOBC5 - 10 - 18


■带垫圈压纹旋钮



型式		③L选择		D	d	A	H	S	D1	t	交货期					
①Type	②M (粗牙螺纹)										10	16	20	25	30	40
NKOST	6	10	16	20	25				24	12	5	15	10	14.5	1.5	库存品
	8		16	20	25	30			30	16	6	18	12	20	2	库存品
	10			20	25	30	40		36	20	8	23	15	25	2.5	库存品

●隔日上海・广州发货 ●P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ●不销售未标记交货期的产品。


■台阶型旋钮
—无压纹型—



型式		③L选择		D	d	A	H	S	ℓ	交货期			
①Type	②M (粗牙螺纹)									6	10	16	20
NKCR	3	6	10			12	6	2.5	7.5	5	1	库存品	库存品
	4		10	16		16	8	3.5	9.5	6	1.2	—	库存品
	5		10	16		20	10	4	11.5	7.5	1.4	—	库存品
	6			16	20	24	12	5	15	10	1.5	—	库存品

●隔日上海・广州发货 ●P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ●不销售未标记交货期的产品。


■大径压纹旋钮



型式		③L选择		d	A	R	H	h	S	ℓ	交货期					
①Type	②M (粗牙螺纹)										NORD		NKRD			
标准型	NORD	5	16	25							16	25	30	16	25	30
台阶型	NKRD	6	16		30						第5天	—	第5天	库存品	—	库存品
		8	16		30						库存品	—	第5天	库存品	—	库存品

●库存品…隔日上海・广州发货 ●P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ●制作品…上海・广州发货 ●不销售未标记交货期的产品。 ●遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ●P.9。

■小径压纹旋钮



型式		③L选择		④D选择	d	A	T	H	S	ℓ	交货期							
①Type	②M (粗牙螺纹)	(仅指定外螺纹型)									NOBC	NOSC	NOMC	NOMSC	NKBC	NKOSC	NKMC	NKMSC
标准型	NOBC	3	6 10	**5 8 10	6	2.5	3	7.5	5	1	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*
	NKBC	4	6 10 16	**7 12 14	8	3.5	4	9.5	6	1.2	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*
	NOSC	5	10 16 20	**12 16 18	10	4	5	11.5	7.5	1.4	库存品*	库存品*	第5天	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*
	NOMC	6	10 16 20 25 30	**13 20 22	12	5	6	15	10	1.5	库存品*	库存品*	库存品*	第5天	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*
	NKMC	8	16 20 25 30	**17 26 28	16	6	8	18	12	2	库存品*	库存品*	库存品*	第5天	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*
	NKMSC	10	20 25 30 40	**20 30 32	20	8	10	23	15	2.5	库存品*	库存品*	第5天	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*	库存品*

●带*规格仅限NOBC・NOSC。 ●*部分L尺寸的产品于第5天发货。

●库存品…隔日上海・广州发货 ●P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

●制作品…上海・广州发货

●遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ●P.9。



Delivery 交货期


数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

●超过数量请利用WOS进行确认。 ●P.9

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例
型式 ①Type · ②M - ③L
C-NOB3 - 10

■外螺纹型



型式		③L				D	A
①Type	②M						
C-NOB	3	10	15			12	2.5
	4	10	15	20	25	16	3.5
	5	10	15	20	30	20	4
	6		15	20	25 30 40	24	5
	8			20	25 30 40	30	6

■台阶型・外螺纹型



型式		③L					H	D	A	d
①Type	②M									
C-NKB	4	10	15				9.5	16	3.5	8
	5	10	15	20	25	30	11.5	20	4	10
	6		15	20	25	30 35	15	24	5	12
	8			20	30	40	18	30	6	16
	10			20	30	40	20	36	8	20



Delivery 交货期



库存品

●隔日上海・广州发货 ●P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

●超过数量请利用WOS进行确认。 ●P.9



MISUMI 制胜时间 助力智造



从产品名称开始检索型号
<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索