


アングル取手
角型拉手



CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls



アングル取手
角型拉手



CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (①Type · ②L) - ③垫圈选择
订货范例 UHFN100 UHFSZ88 - B


■标准型




Type		材质	表面处理
无垫圈	带垫圈		
UHFN	UHFNZ	SUM22L	镀铬
UHFS	UHFNSZ	SUS304	抛光
UHFNA	UHFNAZ	铝合金	抛光
UHFNEA	UHFNEAZ		本色阳极氧化处理
UHFNB	UHFNBZ		静电喷涂(黑色亚光)

●垫圈单品请参阅P2321。

■无垫圈型



■带垫圈型



■无垫圈型

型式		②L	L ₁	容许负载 (N)	参考重量 (g)	交货期				
①Type						UHFN	UHFS	UHFNA	UHFNEA	UHFNB
UHFN (钢制)	48	58	2000		90	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
	66	76			100					
	88	98			114					
	100	110			122					
	110	120			127					
	120	130			134					
UHFS (不锈钢)	125	135			136					
	160	170			158					

☞库存品…隔日上海·广州发货 ☞P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。) ☞制作品…上海·广州发货

■带垫圈型

型式		②L	③垫圈选择	L ₁	容许负载 (N)	参考重量 (g)	交货期				
①Type							UHFNZ	UHFNSZ	UHFNAZ	UHFNEAZ	UHFNBZ
UHFNZ (钢制)	48	G (SUM22L+)	B (SUM22L+)	2000		90	第9天	第9天	第9天	第9天	第9天
	66					100	第9天	第9天	第9天	第9天	第9天
	88					114	第9天	第9天	第9天	第9天	第9天
	100					122	第9天	第9天	第9天	第9天	第9天
	110					127	第9天	第9天	第9天	第9天	第9天
	120					134	第9天	第9天	第9天	第9天	第9天
UHFNSZ (不锈钢)	125					136	第9天	第9天	第9天	第9天	第9天
	160					158	第9天	第9天	第9天	第9天	第9天
							第9天	第9天	第9天	第9天	第9天


☞库存品…隔日上海·广州发货 ☞P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。) ☞制作品…上海·广州发货

Delivery 交货期	数量分类	标准订购	特殊订购
	数量	1~50	51~
	交货期	通常	另行报价


☞超过数量请利用WOS进行确认。 ☞P.83
☞交货期可能发生延迟, 请知晓。

Order 型式 (Type · L)
订货范例 UHFNSC60

■小径型



UHFNSC



材质	表面处理
SUS304	抛光

型式		D	H	A	d	M	容许负载 (N)	参考重量 (g)	交货期
Type	L								
UHFNSC	60	6	30	16	7	4	392	23	库存品
	80		31.5					28	
	100	8	32	18	10	5	490	54	
	120		40					70	

☞隔日上海·广州发货 ☞P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

Delivery 交货期	数量分类	标准订购	特殊订购
	数量	1~100	101~
	交货期	通常	另行报价

☞超过数量请利用WOS进行确认。 ☞P.83
☞交货期可能发生延迟, 请知晓。



请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (①Type · ②D) - ③L
订货范例 C-UHFNS8 - 100

■角型拉手



Type	材质	表面处理
C-UHFNS	不锈钢	滚磨



型式		③L	L _f	H	A	M	重量 (g)
①Type	②D						
C-UHFNS (不锈钢)	6	60	7	30	16	4	23
		80		31.5			28
	8	100	10	32	18	5	56
		120		40			70



Delivery 交货期



库存品

☞隔日上海·广州发货 ☞P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
☞交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

☞超过数量请利用WOS进行确认。 ☞P.83

请询价 下述 2 种方法 ☞P.87

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下 | <http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

