


冷却用ジョイント
冷却水用接头
— 锥螺纹延长用 —



RoHS

JTW (外六角肩型・黄铜)
JTWS (外六角肩型・不锈钢)



①Rc(PT) ②R(PT)
R<0.5
L T D d1 l S d Rc(PT) R(PT) B

材质 **JTW** 黄铜 (C3604)
JTWS 不锈钢 (SUS304)
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹 $R_{Rc}(PT)$

❗ JTWS型不适用RoHS标准。
<MISUMI独创规格>

B	T	D	d ₁	ℓ	S	d	①Rc(PT)	②R(PT)	型号		L	
									Type	No.	指定单位5mm	指定单位10mm
14	13	10.5	6	10	3.97	9.728	1/8	1/8	JTW JTWS	1	30~145	150~300
17	16	13.8	8	10	6.01	13.157	1/4	1/4		2		
21	17	17.3	10	12	6.35	16.662	3/8	3/8		3		

❗ 请在常压980kPa (10kgf/cm²) 以下使用。 ❗ L尺寸250mm以上仅适用于JTW。

 Order
订货范例

型号	—	L
JTW 2	—	150
JTWS 2	—	200

 Delivery
交货期

库存品
❗ 隔日上海・广州发货  P.37 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
❗ 数量>101时, 请另询交货期。

● L>250

3 天 发 货
❗ 上海・广州发货
❗ 数量>101时, 请另询交货期。

型号		单价 (元)						
Type	No.	L30~35	L40~80	L85~120	L125~150	L155~200	L210~250	L260~300
JTW (黄铜)	1							
	2							
	3							
JTWS (不锈钢)	1							
	2							
	3							


请询价 下述2种方法  P.51

Web报价 来思来报价  P.51
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701



HX-JTW (外六角肩・内六角孔型)



①Rc(PT) ②R(PT)
L T D d1 l S d Rc(PT) R(PT) B OH

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹 $R_{Rc}(PT)$

B	T	D	d ₁	内六角孔 OH	ℓ	S	d	①Rc(PT)	②R(PT)	型号		L	
										Type	No.		
14	13	10	6	○6	9	3.97	9.728	1/8	1/8	HX-JTW	1	50~150 (指定单位10mm)	
17	16	13	8	○8	11	6.01	13.157	1/4	1/4		2		
21	17	17	10	○10	13	6.35	16.662	3/8	3/8		3	50・100・150 (选择)	

❗ 请在常压980kPa (10kgf/cm²) 以下使用。
❗ 锥螺纹部分②设有内六角孔。

 Order
订货范例

型号	—	L
HX-JTW 1	—	120

 Delivery
交货期


库存品
❗ 隔日上海・广州发货  P.37 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
❗ 数量>101时, 请另询交货期。

型号		单价 (元)		
Type	No.	L50~80	L90~120	L130~150
HX-JTW	1			
	2			
	3			

请询价 2种方法  P.51



JTWF (锥螺纹转换型)



①Rc(PT) ②R(PT)
R<0.5
L T D d1 l S d Rc(PT) R(PT) B OH

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹 $R_{Rc}(PT)$

B	T	D	D ₁	d ₁	d ₂	f	ℓ	S	d	①Rc(PT)	②R(PT)	型号		L 指定单位10mm
												Type	No.	
17	16	13.8	—	6	—	—	10	6.01	13.157	1/8	1/4	JTWF	12	50 ~ 200
21	17	17.3	—	8	—	—	12	6.35	16.662	1/4	3/8		23	
17	16	13.8	11	8	6	15	10	3.97	9.728	1/4	1/8		21	
21	17	17.3	14	10	8	—	—	6.01	13.157	3/8	1/4		32	

❗ 请在常压980kPa (10kgf/cm²) 以下使用。

 Order
订货范例

型号	—	L
JTWF 12	—	150

 Delivery
交货期


库存品
❗ 隔日上海・广州发货  P.37 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
❗ 数量>101时, 请另询交货期。

型号		单价 (元)			
Type	No.	L50~80	L90~120	L130~150	L160~200
JTWF	12				
	23				
	21				
	32				

请询价 2种方法  P.51



Example
使用范例



JTW
JTWS
HX-JTW
JTWF

内接头
外接头
软管
软管箍
快速接头
热水软管