



CAD数据文件夹名：32_Misc



CAD数据文件夹名：32_Misc

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式 (1)Type · (2)B) - (3)L

KESH6 - 30

KED
KEDS(不锈钢)

KES
KESS(不锈钢)
KESH(淬火型)

KEG
KEGS(不锈钢)

L	公差	L	公差
最短~10	0 -0.15	81~120	0 -0.35
11~18	0 -0.18	121~180	0 -0.40
19~30	0 -0.21	181~250	0 -0.46
31~50	0 -0.25	251~300	0 -0.52
51~80	0 -0.30		

Type	材质	抗拉强度
KED KES KEG	S45C	600N/mm ² 以上
KEDS KESS KEGS	SUS316	600N/mm ² 以上
KESH	S45C 25~30HRC	700N/mm ² 以上

JIS B 1301-1996(新JIS标准) ④淬火型带有刻印以便于识别。

型式		③L												H容差		C		
①Type	②Bh9																	
KED KES KEG (不锈钢) KEDS KESS KEGS	2	0 -0.025	10	15	20								2	0 -0.025	0.16 } 0.25			
	3		10	12	15	20 (25) (30)							3					
	4	0 -0.030	10	12	15	16	18	20	25	30	(35)	40	(45)	50	4	0 -0.030	0.25 } 0.40	
	5		10	12	15	16	18	20	25	30	(35)	(40)	45	(50)	5			
	6		(10)	(12)	(15)	(16)	(18)	20	(25)	30	(35)	(40)	45	(50)	(55)	(60)		6
	7	0 -0.036	(15)				(20) (25) (30) (35) (40) (45) (50)				(60)				7	0 -0.036		
	8		(15) (16) (18) 20 25 30 (35) (40) (45) (50) (55) (60) (70) (80)															
	10		(15) (16) (18) (20) (25) (30) (35) (40) (45) (50) (55) (60) (70) (80)											8	0 -0.090			
12	(20) (25) (30) (35) (40) (45) (50) (55) (60) (70) (80)																	

④仅()内尺寸的KEDS型产品为5天发货。⑤遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

型式		③L										H容差		C		
①Type	②Bh9															
(淬火型) KESH	4	0 −0.030	8	10	12	15	20	25	30			4	0 −0.030	0.16 } 0.25		
	5		10	12	15	16	20	25	30	35	40	50		5	0.25 } 0.40	
	6		10	15	16	20	25	30	35	40	45	50		6		
	7	0 −0.036	15				20	25	30	35	40	45	50	7	0 −0.036	0.40
	8		15 20 25 30 35 40 45 50													
	10		15 20 25 30 35 40 45 50										8	0 −0.090	0.40 } 0.60	
	12		20 25 30 35 40 45 50													

Delivery 交货期

●右述以外

库存品

④ 隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

⑤ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

●仅()内尺寸的KEDS型产品

5 天 发 货

④ 上海・广州发货

⑤ 遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。



请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式 (1)Type · (2)B) - (3)H

KETS8 - 7

■平键 半成品 (不锈钢)

KETS

JIS B 1301-1996 (新JIS标准)

Type	材质	抗拉强度
KETS	SUS316	600N/mm ² 以上

CAD 2D 3D

库存 RoHS 10

型式		③H		C
①Type	②B			
KETS	2	2	0.2	
	3	3		
	4	4		
	5	5		
	6	6	+0.015 -0.025	0.3
	7	7		
	8	8		
	10	10		
	12	12		
	14	14		0.5

Delivery 交货期

库存品

④ 隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

⑤ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

