



SPARE PARTS-MOLD TEMPERATURE CONTROLLER

模温控制装置备品备件

■模温机备品配件

品名	规格	受注型号	适用机型	单台 用量	推荐更 换频率	图示	安装位置
机械 密封圈 (水泵/ 油泵用)	GMCL/H-25	MATSUI-8157	GMCL/H-25A/LTMCHH MC5-G1/G3-25L/H-95/120	1	1年		 机械密封组装机 水泵内的机械密封圈, 建议向米思米确认更换方式
	GMCL/H-55/88A	MATSUI-8158	GMCL/H-55/88A MC5-G1/G3-55~88L/H-95/120	1	1年		
	MCLX/HX-200/350	MATSUI-55618	MCLX/HX-200/350 MC5-G1/G3-200/350L/H-95/130	1	1年		
	MCA-200/350	MATSUI-55619	MCA-200/350	1	1年		 机械密封组装机 与水泵内的机械密封圈搭配使用的O型圈, 建议向米思米确认更换方式
	GMCA-55/88A	MATSUI-8160	GMCA-55/88A	1	1年		
	GMCA-25A	MATSUI-8159	GMCA-25A	1	1年		
加热 管用 O型 密封 圈	φ86×φ79.4×13.1	MATSUI-8087	GMC/MC/MC5	1	1年		 单根加热管与法兰、加热管组组法兰以及法兰底部固定用的O型密封圈, 可自行直接进行更换
加热 桶用 O型 密封 圈	φ134×3.1	MATSUI-8088	GMCA/LTMCAX	1	1年		 法兰底部固定用的O型圈需拆掉箭头所示螺丝后可自行直接进行更换
浮球 桶用 O型 密封 圈	φ49.4×3.1	MATSUI-8086	GMCL/H, MCLX/HX	1	1年		 浮球桶内壁及上沿用O型密封圈, 可自行直接进行更换
			MC5-G1/3-25~88L/H-95/120	1	1年		
			MC5-G1/G3-200/350L/H-95/130	1	1年		

品名	规格	受注型号	适用机型	单台 用量	推荐更 换频率	图示	安装位置
黑色 耐高温 软管 (水管)	φ10, 耐温 150℃ (单位: 米, 30米/卷)	MATSUI-70807	GMCL H全系 MC5全系	1~2卷	1年		 进水、回水、媒体分配器处连接用的耐高温橡胶软管
耐高温 橡胶软管 (水管)	3/8"×0.5m 含2个内接	MATSUI-F33641		2~4根	1年		 用于与模具相连的耐高温橡胶软管
	3/8"×3m 含二内接	MATSUI-F33640		4~12根	1年		 可用于媒体分配器处的耐高温橡胶软管
铁氟龙管	3/8"×3m 含2个内接	MATSUI-8032		4~12根	1年		 可用于媒体分配器处的铁氟龙管
	3/8"×0.5m 含2个内接	MATSUI-8031	GMCA全系 MC5-HH160 全系	2~4根	1年		 用于与模具相接的铁氟龙管



Order
订货范例

型号

MATSUI-70807



Price
价格
元



Delivery
交货期

8 天 发 货

上海发货

可同时提供部品更换、保养、维修服务, 详细介绍请参阅P.74说明。

请询价

下述2种方法

P.433

Web报价

米思米报价

百度一下

24h

https://www.misumi.com.cn/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701



Order
订货范例

型号

MATSUI-8157



Delivery
交货期

4 天 发 货

上海发货



Price
价格
元

请询价

下述2种方法

P.433

Web报价

米思米报价

百度一下

24h

https://www.misumi.com.cn/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701