

CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames

Order
订货范例

型式

HBLFSN8

■各种支架



Type	材质	S表面处理
HBLFSN8	ADC12	—
HBLFSNM8		
HBLFSNB8		
HBLFSNK8		
HBLFSNE8		
HBLFSR8		
HBLFSH8		
HBLFS8		
HBLFSSW8		
HBLFSD8		
HBLFSNM8	ADC12 盖板: 聚酰胺	—
HBLFSNB8		
HBLFSNT8	A6063S-T5	阳极氧化处理
NBLUDW8		
NBLTS8	A6N01SS-T5	黑色阳极氧化处理 阳极氧化处理
NBLTD8		
HBLTD8		
HBLTDB8		
其他		

钣金支架 P.2157

带突起反转支架

HBLFSN8

HBLFSNM8 (无电解镀镍)

HBLFSNB8 (黑色阳极氧化处理)

单侧带突起支架

HBLFSR8

带突起支架

HBLFS8

带端盖支架

HBLFSNT8

带突起反转支架

HBLFSSW8

带突起反转支架

HBLFSD8

厚型支架

HBLTS8

HBLTSB8(黑色阳极氧化处理)

NBLTS8

厚型支架(直角加工型)

HBKTS8

厚型支架

HBLTSW8

极厚型支架

HBLUS8

不等边支架

HBLTF8

三角形支架

HBLDSWT8

厚型支架

HBLTDW8

厚型支架

NBLTD8


HBLTD8


HBLTDB8 (黑色阳极氧化处理)


极厚型支架


NBLUDW8


HBLUDW8














型式 Type	重量 (g)	适用螺栓・T型螺帽			容许负载 (N)
		螺栓	数量	T型螺帽	
HBLFSN8	50	CBM8-20	2	2	2058
HBLFSNM8					
HBLFSNB8					
HBLFSNK8					
HBLFSNE8					
HBLFSR8			4	4	3087
HBLFSH8					
HBLFS8					
HBLFSSW8					
HBLFSD8					
HBLFSNT8	65.8	HNTT8-8	2	2	2058
HBLTS8					
HBLTSB8					
NBLTS8					
NBLTD8					
HBKTS8			4	4	3087
HBLTSW8					
HBLUS8					
HBLTF8					
HBLDSWT8					
HBLTDW8	267	CBM8-20	8	8	4410
NBLTD8					
HBLTD8					
HBLTDB8					
NBLUDW8			4	4	3087
HBLUDW8					
HBLUDW8					
HBLUDW8					
HBLUDW8					
HBLUDW8					

Delivery
交货期

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购
数量	小单 大单
1~100	101~
通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



适用螺帽、端盖请参阅 P.2159~P.2166

Alterations	Code	Spec.	适用支架
追加面板 安装孔加工	C	在支架上加工面板安装用螺孔。 (两面M5深度15mm) (安装用螺丝 P.2171HCBM)	HBLFSN8 HBLFSNM8 HBLFSNB8 HBLFSNK8 HBLFSNE8 HBLFSR8 HBLFSH8 HBLFS8 HBLFSSW8 HBLFSD8 HBLFSNT8 HBLTS8 HBLTSB8 HBLTD8 HBLTDB8 HBLUDW8 HBLUDW8
配备合适的 螺栓、螺帽	SET SST (不锈钢)	配备将支架固定在型材上的合适 螺栓、螺帽。 (支架+螺栓+螺帽, 加到支架价 格中) 指定SET时, 配备钢制螺栓、螺 帽。 螺栓: CBM8-20(例) 螺帽: HNTT8-8 指定SST时, 配备不锈钢型螺栓、 螺帽。 螺栓: SCB8-20(例) 螺帽: HNTTSN8-8	HBLFSN8 HBLFSNM8 HBLFSNB8 HBLFSNK8 HBLFSNE8 HBLFSR8 HBLFSH8 HBLFS8 HBLFSSW8 HBLFSD8 HBLTS8 HBLTSB8 HBLTD8 HBLTDB8 HBLUDW8 HBLUDW8

指定SET、SST时, 附属螺栓不适用RoHS。
(*) HBLTSB8不可指定SST。

(图1) HBLFSN8
HBLFSNM8
HBLFSNB8
HBLFSNK8
HBLFSNE8

(图2) HBLFSR8

(图3) HBLFSH8

(图4) HBLFS8

(图5) HBLFSNT8

(图6) HBLFSSW8

