

SUPPORT ROD  
支撑杆


ELBOW ARM  
弯臂

■支撑杆



|      |        |
|------|--------|
| ☑️材质 | ☑️表面处理 |
| 铝制品  | 阳极氧化   |

MSCA



| 型号   | D1 | B  | C   | D  | F  | G  | 重量 (g) |
|------|----|----|-----|----|----|----|--------|
| MSCA | 10 | 10 | 30  | 14 | 19 | 19 | 10     |
|      | 10 | 10 | 60  | 14 | 19 | 19 | 15     |
|      | 10 | 10 | 90  | 14 | 19 | 19 | 20     |
|      | 12 | 12 | 30  | 19 | 21 | 21 | 13     |
|      | 12 | 12 | 60  | 19 | 21 | 21 | 18     |
|      | 12 | 12 | 90  | 19 | 21 | 21 | 23     |
|      | 14 | 14 | 40  | 18 | 26 | 24 | 20     |
|      | 14 | 14 | 80  | 18 | 26 | 24 | 30     |
|      | 14 | 14 | 120 | 18 | 26 | 24 | 40     |
|      | 20 | 20 | 50  | 25 | 32 | 32 | 45     |
|      | 20 | 20 | 100 | 25 | 32 | 32 | 70     |
|      | 20 | 20 | 150 | 25 | 32 | 32 | 105    |
|      | 30 | 30 | 80  | 40 | 44 | 46 | 170    |
|      | 30 | 30 | 140 | 40 | 44 | 46 | 230    |
|      | 30 | 30 | 200 | 40 | 44 | 46 | 300    |

Order 订货范例

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 型号   | D1 | B  | C  |
| MSCA | 10 | 10 | 30 |

Delivery 交货期

5天发货

上海·广州发货

Price 价格元

询价 下述2种方法

Web报价


米思米报价

https://www.misumi.com.cn/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701




■弯臂



|      |        |
|------|--------|
| ☑️材质 | ☑️表面处理 |
| 铝制品  | 阳极氧化   |

MSEA



| 型号   | D1 | D  | F   | A     | B  | C    | E  | 重量 (g) |
|------|----|----|-----|-------|----|------|----|--------|
| MSEA | 10 | 10 | 60  | 92.8  | 10 | 12.5 | 13 | 20     |
|      | 12 | 12 | 60  | 98    | 12 | 12.5 | 16 | 22     |
|      | 14 | 14 | 40  | 82    | 14 | 16.5 | 16 | 32     |
|      | 14 | 14 | 80  | 121.8 | 14 | 16.5 | 16 | 42     |
|      | 14 | 14 | 120 | 162   | 14 | 16.5 | 16 | 50     |
|      | 20 | 20 | 50  | 104   | 20 | 22.5 | 19 | 70     |
|      | 20 | 20 | 100 | 153.8 | 20 | 22.5 | 19 | 90     |
|      | 20 | 20 | 150 | 204   | 20 | 22.5 | 19 | 120    |
|      | 30 | 30 | 80  | 160   | 30 | 34.8 | 27 | 235    |
|      | 30 | 30 | 140 | 220   | 30 | 34.8 | 27 | 300    |
|      | 30 | 30 | 200 | 280   | 30 | 34.8 | 27 | 360    |

Order 订货范例

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 型号   | D1 | D  | F  |
| MSEA | 10 | 10 | 60 |

Delivery 交货期

5天发货

上海·广州发货

Price 价格元

询价 下述2种方法

Web报价

米思米报价

https://www.misumi.com.cn/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

