

ノブ付き調整ねじ/圧入ノブ
带旋钮调整螺丝/压入式旋钮



フック/ノブ用脱着防止チェーン
挂钩/旋钮用防脱落链条



CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) — ③L/旋钮颜色 — ④B弹簧长度

ASKN8 — 60 — 40

PACK-PKN3 — B

带旋钮调整螺丝

CAD 2D 3D 库存 制

④端盖颜色(橙色)

Type	旋钮部 M材质	端盖部 M材质	螺栓 M材质	S表面处理
ASKN	尼龙66(黑色)	聚丙烯	SWRM10	铬酸盐光泽处理

ASKN

使用弹簧

尼龙垫圈

型式 ①Type	②M(粗牙螺纹)	③L	④B弹簧长度 选择	使用 弹簧	D	d	d1	H	S	A	弹簧尺寸				交货期			
											弹簧线径(d)	L	D	弹簧常数	10	20	30	40
ASKN	6	30	10 20	6	34	18	5	16	4	15	0.8	10	6	N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3}	库存品	库存品	—	—
		40	20 30								0.9	20			—	第9天	第9天	
		50	20 30								0.9	30			—	第10天	—	
	8	30	10 20	8	38	20	6	18	4	18	0.8	10	8	N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3}	库存品	第10天	—	—
		40	20 30								0.9	20			—	第9天	库存品	
		50	20 30								1.2	30			—	第9天	第9天	
	10	60	20 30 40	10	43	22	8	22	6	21	1.2	40	10	N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3}	—	第9天	第9天	第9天
		40	20 30								1.4	30			—	第9天	第9天	
		60	20								1.4	40			—	第9天	第9天	
	70	30 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	第9天	第9天	库存品
		—	—								—	—			—	—	第9天	
		—	—								—	—			—	—	第9天	

④库存品…隔日上海·广州发货 ④P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ④制作品…上海·广州发货 ④遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ④P.9。

④不销售未标记交货期的产品。

Example 使用范例

ASKN

铰链销

弹簧用于防止螺丝松动。

皮带张力调整器

压入式旋钮

CAD 2D 3D 库存 制

④端盖颜色(黑色)

Type	M材质
PACK-PKN	聚丙烯

PACK-PKN

M3~M6型

M8型

④安装范例

④压入时必须垂直插入, 否则可能损坏。

④请勿使用工具紧固。

可用市售的内六角螺栓, 经压入结合后使用。可任意选定螺纹长度。

型式		③旋钮颜色选择	D	d	H	A	参考破坏扭矩 (N·m)	装袋数量	交货期	
①Type	②适用螺纹尺寸M(粗牙)								B	G
PACK-PKN	3	B(黑色) G(灰色)	9.5	8.3	4.5	4	0.5	10个/袋	第5天	库存品
	4		13	9.8	5.5	4	1.5			
	5		16	11.5	6.6	4.5	2.7			
	6		19	13	7.5	4.5	2.8		第9天	
	8		26	16	10.2	7.2	4.5			

④库存品…隔日上海·广州发货 ④P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ④制作品…上海·广州发货 ④遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ④P.9。

Delivery 交货期

●ASKN

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

④超过数量请利用WOS进行确认。 ④P.9

●PACK-PKN

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20袋	21袋~
交货期	通常	另行报价

④超过数量请利用WOS进行确认。 ④P.9



请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) — ③L

DPCH6 — 250

CAD 2D 3D 库存 RoHS 10

Type	M材质	S表面处理	
J形状 HKKJ	T形状 HKKT	SUS304	抛光


HKKJ

挂钩直径φ25

HKKT

挂钩直径φ25

型式 Type	容许负载 (N)	重量 (g)
HKKJ	196	36
HKKT	196	45



Delivery 交货期

④库存品

④隔日上海·广州发货 ④P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

旋钮用防脱落链条

CAD 2D 3D 库存 制

DPCH

④安装范例

NKB(P2296)

DPCH4

*相对于周围的环, 中央的六角螺帽可以旋转。

型式 ①Type	②M	③L选择	A	d	T	h	参考 使用负载	交货期		
								L150	L250	L350
DPCH	3	150	7	3.2	4	2.5	2kg	库存品	库存品	第5天
	4		8	4.2	4	2.5	2kg	库存品	库存品	库存品
	5		10	5.2	4	2	2kg	库存品	库存品	库存品
	6	250	10	6.2	4	2	2kg	库存品	库存品	库存品
	8		12	8.2	5	2.5	2kg	库存品	库存品	库存品
	10		14	10.2	5.5	2.5	2kg	库存品	库存品	第5天

④库存品…隔日上海·广州发货 ④P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。) ④制作品…上海·广州发货 ④遇特殊期间交期有变更, 详情请见 ④P.9。

Delivery 交货期

●HKKJ · HKKT

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

④超过数量请利用WOS进行确认。 ④P.9

●DPCH

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

④超过数量请利用WOS进行确认。 ④P.9

