



最快当天发货



交期缩短


CAD数据文件夹名: 47_Sanitary_Vacuum




Order
订货范例

型式(Type・No.)

FRNWF16



FRNWF




最高使用温度200℃

材质 SUS304

型式		A	B	C	D	L
Type	No.					
FRNWF	10	30	12.2	10.0	13.8	20
	16	30	17.2	17.5	21.7	
	25	40	26.2	23.0	27.2	
	40	55	41.2	37.1	42.7	
	50	75	52.2	54.9	60.5	



FRNWL



最高使用温度200℃

材质 SUS304

型式		A	B	C	D	L
Type	No.					
FRNWL	10	30	12.2	10.0	13.8	50
	16	30	17.2	17.5	21.7	
	25	40	26.2	23.0	27.2	
	40	55	41.2	37.1	42.7	
	50	75	52.2	54.9	60.5	



Delivery
交货期

色 型式

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

色 型式 (FRNWF)

5 天 发 货

上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

色 型式 (FRNWL)

7 天 发 货

上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。




Order
订货范例

型式(Type・No.)

FRVGA25A



FRVGA



最高使用温度200℃

材质 SUS304

型式		D	P.C.D	T	d	G ₁	G ₂	孔加工 型	适用 O形圈 规格
Type	No.							E ₁	
FRVGA	10A	70	50	8	10	24	34	17.8	V24
	20A	80	60	8	10	34	44	27.7	V34
	25A	90	70	8	10	40	50	34.4	V40
	40A	105	85	10	10	55	65	49.1	V55
	50A	120	100	10	10	70	80	61.1	V70



Delivery
交货期

7 天 发 货

上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~4	5~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



最快当天发货



交期缩短

CAD数据文件夹名: 47_Sanitary_Vacuum



Order
订货范例

型式(1Type・2No.)

FRNFA16

3 公称尺寸


1

外螺纹接头



FRNFA

FRNFA




最高使用温度200℃

材质 SUS304


型式		公称 尺寸	R (PT)	A	B	C	L
1Type	2No.						
FRNFA	16	1	1/8	30	10.5	7.1	50
	25	1	1/8	40	10.5	7.1	
		2	1/4		13.8	9.4	
		3	3/8		17.3	12.7	
	40	2	1/4	55	13.8	9.4	
		3	3/8		17.3	12.7	
		4	1/2		21.7	16.1	
		6	3/4		27.2	21.4	

内螺纹接头



FRNFM

FRNFM



最高使用温度200℃

材质 SUS304


型式		公称 尺寸	Rc (PT)	A	B	L	H	D
1Type	2No.							
FRNFM	16	2	1/4	30	17.2	26	17	13
	25	2	1/4	40	26.2	27	17	13
		3	3/8		27	21	16	
		2	1/4		27	17	13	
	40	3	3/8	55	41.2	28	21	16
		4	1/2		34	26	20	

软管接头



FRNHA

FRNHA



最高使用温度200℃

材质 SUS304

型式		适用软管 内径	A	B	C	L
1Type	2No.					
FRNHA	16	19	30	17.2	19	60
	25	22	40	26.2	24	80
	40	38	55	41.2	38	80



Delivery
交货期

色 型式

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

FRNFA (色 型式)

7 天 发 货

上海・广州发货

遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

FRNFM (色 型式)・FRNHA

9 天 发 货

上海・广州发货

遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。


数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~8	9~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Example
使用范例

用于连接真空泵的排气口与管道软管等的接头。
最适于在清洁室等场所使用。



食品级清洁管
真空配管零件

47 食品级清洁管
真空配管零件