

品名	区分	WSQB-50	WSQB-100	WSQB-150	WSQB-200	推荐 更换频率	图示
油封	规格	FB38×50×10	FB45×65×12	55×80×12	70×100×12	一年	
	受注型号	WENSUI-00032	WENSUI-00033	WENSUI-00034	WENSUI-00035		
	单台用量	1	1	1	1		
时间表	规格	AH2-Y30m AC220V				两年	
	受注型号	WENSUI-00068	WENSUI-00068	WENSUI-00068	WENSUI-00068		
	单台用量	1	1	1	1		
热过载继电器	规格	LRE08N 2.5-4A	LRE12N 5.5-8A	LRE14N 7-10A	LRE21N 12-18A	一年	
	受注型号	WENSUI-00101	WENSUI-00111	WENSUI-00103	WENSUI-00104		
	单台用量	1	1	1	1		
密封螺盖	规格	WSQB-50-MFLG	WSQB-50-MFLG	WSQB-100-MFLG	WSQB-150-MFLG	一年	
	受注型号	WENSUI-00173	WENSUI-00173	WENSUI-00174	WENSUI-00175		
	单台用量	1	1	1	1		
门闩夹钳 (扣把)	规格	WSQB-MSJQ				半年	
	受注型号	WENSUI-00179	WENSUI-00179	WENSUI-00179	WENSUI-00179		
	单台用量	1	1	1	1		
空心胶条	规格	2.1m	2.5m	3m	3.3m	半年	
	受注型号	WENSUI-00220	WENSUI-00221	WENSUI-00222	WENSUI-00223		
	单台用量	1	1	1	1		
交流接触器 /220V	规格	LC1N0910 M5N		LC1E1210	LC1E2510	一年	
	受注型号	WENSUI-00227	WENSUI-00227	WENSUI-00228	WENSUI-00229		
	单台用量	1	1	1	1		
浆叶	规格	WSQB-50-JY-20	WSQB-100-JY-20	WSQB-150-JY-20	WSQB-200-JY-20	两年	
	受注型号	WENSUI-00267	WENSUI-00268	WENSUI-00269	WENSUI-00270		
	单台用量	1	1	1	1		

品名	区分	WSQB-50	WSQB-100	WSQB-150	WSQB-200	推荐 更换频率	图示
红色/绿色 按钮开关	规格	LAY50-22D-01M				半年	
	受注型号	WENSUI-00279	WENSUI-00279	WENSUI-00279	WENSUI-00279		
	单台用量	1	1	1	1		
行程开关	规格	TZ-8111				一年	
	受注型号	WENSUI-00280	WENSUI-00280	WENSUI-00280	WENSUI-00280		
	单台用量	1	1	1	1		
端子排	规格	TB-1506				半年	
	受注型号	WENSUI-00352	WENSUI-00352	WENSUI-00352	WENSUI-00352		
	单台用量	1	1	1	1		

*可同时进行部品更换、保养、维修服务，详细介绍请参阅P.154说明。



Order 订货范例
型号
WENSUI-00032



Price 价格
元



Delivery 交货期
6 天发货
广州发货

请询价 下述2种方法 P.163

Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701

SPARE PARTS-GRANULATOR 粉碎机备品备件

品名	区分	WSGP-230	WSGP-300	WSGP-400	WSGP-500	WSGP-600	WSGP-800	推荐 更换频率	图示
时间继电器	规格	-	-	-	-	-	AH3-3 0~30S	一年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00067		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
热过载继电器 (220V)	规格	-	-	-	-	-	LRN32N 23-32A	一年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00097		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
门锁	规格	-	-	-	-	-	WENSUI-MS01	半年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00178		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
交流接触器 (220V-1)	规格	-	-	-	-	-	LC1N2510 M5N	一年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00229		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
交流接触器 (220V)	规格	-	-	-	-	-	LC1N3810 M5N	一年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00252		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
机械联锁	规格	-	-	-	-	-	LA9D09978C	两年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00274		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
红色/绿色按钮开关	规格	-	-	-	-	-	LAY50-22D-01M	半年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00279		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
行程开关	规格	-	-	-	-	-	TZ-8111	两年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00283		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
辅助触头	规格	-	-	-	-	-	LAD-8N11	两年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00292		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
端子排	规格	-	-	-	-	-	TC-1003	半年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00353		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		
保险管座	规格	-	-	-	-	-	3A	半年	
	受注型号	-	-	-	-	-	WENSUI-00501		
	单台用量	-	-	-	-	-	1		


*可同时提供部品更换、保养、维修服务, 详细介绍请参阅P.154说明。

Order 订货范例 **型号**
WENSUI-00080

Price 价格
元

请询价 下述2种方法 P.163
Web报价 | 来电咨询 | 百度搜索
https://www.misumi.com.cn/
Fax报价 | 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701

Delivery 交货期 **6** 天发货
广州发货



品名	区分	WSGJ-230	WSGJ-300	WSGJ-400	WSGJ-500	WSGJ-600	WSGJ-800	推荐 更换频率	图示
筛网	规格	WSGJ-230-SW	-	WSGJ-400-SW	WENSUIGJ-500-SW	WSGJ-600-SW	WSGJ-800-SW	半年	
	受注型号	WENSUI-00080	-	WENSUI-00082	WENSUI-00086	WENSUI-00087	WENSUI-00088		
	单台用量	1	-	1	1	1	1		
普通V带	规格	B1400	B1700	B1650	C2050Li	C2250Li	SPB2700Ld	半年	
	受注型号	WENSUI-00141	WENSUI-00145	WENSUI-00142	WENSUI-00146	WENSUI-00144	WENSUI-00140		
	单台用量	3	3	3	3	3	4		
动刀	规格	109.5×63.5×14	99.5×80×17	99.5×80×17	99.5×80×17	99.5×80×17	99.5×90×20	半年	
	受注型号	WENSUI-00369	WENSUI-00370	WENSUI-00370	WENSUI-00370	WENSUI-00370	WENSUI-00371		
	单台用量	6	9	9	9	9	24		
定刀	规格	220×60×14	298×80×18	398×80×22	498×80×22	298×80×22	399×90×20	半年	
	受注型号	WENSUI-00383	WENSUI-00384	WENSUI-00385	WENSUI-00386	WENSUI-00387	WENSUI-00388		
	单台用量	1	2	2	2	4	4		

品名	区分	WSGI-310	WSGI-250	推荐 更换频率	图示
筛网	规格	WSGI-310-SW	WSGM-250-SW	半年	
	受注型号	WENSUI-00079	WENSUI-00078		
	单台用量	1	1		
普通V带	规格	SPA1422LD 有齿	SPA1500LD 有齿	半年	
	受注型号	WENSUI-00138	WENSUI-00139		
	单台用量	1	1		
动刀	规格	148.5×63×14	59×63.5×14	半年	
	受注型号	WENSUI-00367	WENSUI-00368		
	单台用量	6	12		
定刀	规格	150×60×14	239×60×14	半年	
	受注型号	WENSUI-00381	WENSUI-00382		
	单台用量	4	2		
带座外球面球轴承	规格	UCFC210	UCFC210	两年	
	受注型号	WENSUI-00459	WENSUI-00459		
	单台用量	1	1		
料斗底胶条	规格	G-LDDJT-11, φ8	G-LDDJT-11, φ8	半年	
	受注型号	WENSUI-00211	WENSUI-00212		
	单台用量	1	1		
吊杆螺母套件	规格	DGLMTJ-0	DGLMTJ-0	半年	
	受注型号	WENSUI-00391	WENSUI-00391		
	单台用量	1	1		
交流接触器 (380V)	规格	LC1E1810	LC1D0910	一年	
	受注型号	WENSUI-00246	WENSUI-00247		
	单台用量	1	1		
热过载继电器	规格	NR4-631.6-2.5A	LRE10N 4-6A	一年	
	受注型号	WENSUI-00112	WENSUI-00102		
	单台用量	1	1		

*可同时提供部品更换、保养、维修服务, 详细介绍请参阅P.154说明。

文穗设备关联商品