

模温控制装置备品备件

■VTW水式模温机

品名	区分	VTW-06	VTW-09	VTW-12	推荐 更换频率	图示
过热保护器	规格	ZA300	ZA300	ZA300	一年	
	受注型号	WENSUI-00287	WENSUI-00287	WENSUI-00287		
	单台用量	1	1	1		
蜂鸣器	规格	CND(BZ)-405/AC220V8VA	CND(BZ)-405/AC220V8VA	CND(BZ)-405/AC220V8VA	两年	
	受注型号	WENSUI-00296	WENSUI-00296	WENSUI-00296		
	单台用量	1	1	1		
多段式限时继电器	规格	AH3-NC 0-30S	AH3-NC 0-30S	AH3-NC 0-30S	两年	
	受注型号	WENSUI-00321	WENSUI-00321	WENSUI-00321		
	单台用量	1	1	1		
断路器	规格	IC65N 20A	IC65N 25A	IC65N 32A	两年	
	受注型号	WENSUI-00340	WENSUI-00341	WENSUI-00342		
	单台用量	1	1	1		
电热管 (方形法兰)	规格	WSTO-06W-FRG 380V 6KW	VTW-09 (223)	WSTO-09W-FRG 380V 9KW	一年	
	受注型号	WENSUI-00415	WENSUI-00419	WENSUI-00416		
	单台用量	1	1	—		
电脑控制板 (液晶屏)	规格	K-SF506501B.01-01	K-SF506501B.01-01	K-SF506501B.01-01	一年	
	受注型号	WENSUI-00434	WENSUI-00434	WENSUI-00434		
	单台用量	1	1	1		
电磁阀	规格	2L050-10 AC220V-I	2L050-10 AC220V-I	2L050-10 AC220V-I	一年	
	受注型号	WENSUI-00443	WENSUI-00443	WENSUI-00443		
	单台用量	1	1	1		
安全阀	规格	SNW-318 1/2"	SNW-318 1/2"	SNW-318 1/2"	两年	
	受注型号	WENSUI-00511	WENSUI-00511	WENSUI-00511		
	单台用量	1	1	1		
Y型过滤器	规格	1/2"	1/2"	1/2"	半年	
	受注型号	WENSUI-00512	WENSUI-00512	WENSUI-00512		
	单台用量	1	1	1		

■WSTO油式模温机

品名	区分	WSTO-06	WSTO-09	WSTO-12	WSTO-24	WSTO-36	推荐 更换频率	图示
油封 (200℃)	规格	AT-12/0.37KW	AT-12/0.75KW	AT-12/1.5KW	AT-19/2.2KW	AT-25/3.75KW	一年	
	受注型号	WENSUI-00022	WENSUI-00023	WENSUI-00024	WENSUI-00025	WENSUI-00026		
	单台用量	1	1	1	1	1		
油封 (120℃)	规格	AT-12/0.37KW	AT-12/0.75KW	AT-12/1.5KW	AT-19/2.2KW	AT-25/3.75KW	一年	
	受注型号	WENSUI-00027	WENSUI-00023	WENSUI-00024	WENSUI-00025	WENSUI-00026		
	单台用量	1	1	1	1	1		
压力表	规格	WSTW (039)-YLB	WSTW (039)-YLB	WSTW (039)-YLB	WSTW (039)-YLB	WSTW (039)-YLB	两年	
	受注型号	WENSUI-00040	WENSUI-00040	WENSUI-00040	WENSUI-00040	WENSUI-00040		
	单台用量	1	1	1	1	1		
铁氟龙管 (直接头)	规格	3/8"×0.5m	3/8"×1m	3/8"×2m	3/8"×3m	—	半年	
	受注型号	WENSUI-00059	WENSUI-00060	WENSUI-00061	WENSUI-00062	—		
	单台用量	1	1	1	1	—		
水排 (一进四出)	规格	—	—	3/4"-1/2"1进4出		—	两年	
	受注型号	—	—	WENSUI-00064	WENSUI-00064	—		
	单台用量	—	—	1	1	—		
水排 (一进三出)	规格	3/4"-1/2"1进3出		—	—	—	两年	
	受注型号	WENSUI-00065	WENSUI-00065	—	—	—		
	单台用量	1	1	—	—	—		
热过载继电器	规格	LRN06N 1-1.6A	LRN07N 1.6-2.5A	LRN08N 2.5-4A	LRN10N 4-6A	LRN14N 7-10A	一年	
	受注型号	WENSUI-00099	WENSUI-00100	WENSUI-00101	WENSUI-00102	WENSUI-00103		
	单台用量	1	1	1	1	1		

品名	区分	WSTO-06	WSTO-09	WSTO-12	WSTO-24	WSTO-36	推荐 更换频率	图示
热电偶	规格	1.5米—模温机用 绝缘					一年	
	受注型号	WENSUI-00125	WENSUI-00125	WENSUI-00125	WENSUI-00125	WENSUI-00125		
	单台用量	1	1	1	1	1		
密封垫 (电热管法兰)	规格	WSTW-06-MFD					半年	
	受注型号	WENSUI-00177	WENSUI-00177	WENSUI-00177	WENSUI-00177	WENSUI-00177		
	单台用量	1	1	1	1	1		
交流接触器 (油泵)	规格	LC1N0910				LC1N1210	一年	
	受注型号	WENSUI-00230	WENSUI-00230	WENSUI-00230	WENSUI-00230	WENSUI-00231		
	单台用量	1	1	1	1	1		
交流接触器 (电热管)	规格	LC1N1810	LC1N2510	LC1N3210	LC1N3210	LC1N5010	一年	
	受注型号	WENSUI-00242	WENSUI-00243	WENSUI-00244	WENSUI-00244	WENSUI-00245		
	单台用量	1	1	1	1	1		
过热保护器	规格	ZA300	ZA300	ZA300	ZA300	ZA300	一年	
	受注型号	WENSUI-00286	WENSUI-00286	WENSUI-00286	WENSUI-00286	WENSUI-00286		
	单台用量	1	1	1	1	1		
蜂鸣器	规格	CND(BZ)-405 AC220V8VA					两年	
	受注型号	WENSUI-00295	WENSUI-00295	WENSUI-00295	WENSUI-00295	WENSUI-00295		
	单台用量	1	1	1	1	1		
风扇	规格	—	—	—	WSTO-FS		两年	
	受注型号	—	—	—	WENSUI-00312	WENSUI-00312		
	单台用量	—	—	—	1	1		
断路器	规格	IC65N 20A	IC65N 25A	IC65N 32A	IC65N 63A	IC65N 125A	两年	
	受注型号	WENSUI-00340	WENSUI-00341	WENSUI-00342	WENSUI-00343	WENSUI-00344		
	单台用量	1	1	1	1	1		
电热管 (方形法兰)	规格	WSTO-06W-FRG 380V 6KW		WSTO-09W-FRG 380V 9KW			一年	
	受注型号	WENSUI-00415	WENSUI-00415	WENSUI-00416	WENSUI-00416	WENSUI-00416		
	单台用量	1	1	1	2	3		
电脑控制板 (液晶屏)	规格	K-SF506501B.01-01					一年	
	受注型号	WENSUI-00434	WENSUI-00434	WENSUI-00434	WENSUI-00434	WENSUI-00434		
	单台用量	1	1	1	1	1		
电磁阀	规格	UD-8	UD-8	UD-10	UD-10	UD-10	一年	
	受注型号	WENSUI-00441	WENSUI-00441	WENSUI-00442	WENSUI-00442	WENSUI-00442		
	单台用量	1	1	1	1	1		
变压器	规格	自偶380V/220V/80VA	自偶380V/220V/80VA	自偶 380V/220V/80VA	自偶 380V/220V/150VA	自偶 380V/220V/150VA	一年	
	受注型号	WENSUI-00496	WENSUI-00496	WENSUI-00496	WENSUI-00497	WENSUI-00497		
	单台用量	1	1	1	1	1		

*可同时提供部品更换、保养、维修服务，详细介绍请参阅P.154说明。



Order
订货范例

型号

WENSUI-00022



Price
价格
元



Delivery
交货期

6 天 发 货

广州发货

询价 下述2种方法

Web报价 来思米报价 直接联系

https://www.misumi.com.cn/

Fax报价 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701

SPARE PARTS-DRYER

干燥装置备品备件

■三机一体除湿干燥机

品名	区分	VMD— 45L—50A	VMD— 90L—80A	VMD— 120L—80A	VMD— 160L—130A	VMD— 230L—160A	VMD— 300L—220A	VMD— 450L—300A	VMD— 750L—400A	推荐 更换频率	图示	
门锁	规格	VMD—MS								半年		
	受注型号	WENSUI—00178	WENSUI—00178	WENSUI—00178	WENSUI—00178	WENSUI—00178	WENSUI—00178	WENSUI—00178	—			
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	—			
塑料 梯形拉手	规格	NO.4								半年		
	受注型号	WENSUI—00063	WENSUI—00063	WENSUI—00063	WENSUI—00063	WENSUI—00063	WENSUI—00063	WENSUI—00063	—			
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	—			
Y形过滤器	规格	6分								半年		
	受注型号	WENSUI—00513	WENSUI—00513	WENSUI—00513	WENSUI—00513	WENSUI—00513	WENSUI—00513	WENSUI—00513	—			
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	—			
双动气缸	规格	MAC-25-50-U								两年		
	受注型号	WENSUI—00066	WENSUI—00066	WENSUI—00066	WENSUI—00066	WENSUI—00066	WENSUI—00066	WENSUI—00066	—			
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	—			
电磁阀	规格	4NS210—08 AC220V								一年		
	受注型号	WENSUI—00440	WENSUI—00440	WENSUI—00440	WENSUI—00440	WENSUI—00440	WENSUI—00440	WENSUI—00440	—			
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	—			
皮带	规格	20×250				20×340			20×470	—	半年	
	受注型号	WENSUI—00150	WENSUI—00150	WENSUI—00150	WENSUI—00151	WENSUI—00151	WENSUI—00151	WENSUI—00152	—			
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	—			

■VD转轮式蜂巢除湿机

品名	区分	VD—80H	VD—130H	VD—160H	VD—220H	VD—300H	VD—400H	VD—500H	VD—800H	VD—1000H	VD—1200H	推荐 更换频率	图示
主电源开关	规格	3LD2003—OTK53 16A	3LD2003—OTK53 16A	3LD2105—OTK53 25A	3LD2105—OTK53 25A	3LD2105—OTK53 25A	3LD2203—OTK53 32A	3LD2504—OTK53 63A	3LD2504—OTK53 63A	3LD2704—OTK53 100A	3LD2704—OTK53 100A	两年	
	受注型号	WENSUI—00001	WENSUI—00001	WENSUI—00002	WENSUI—00002	WENSUI—00002	WENSUI—00003	WENSUI—00004	WENSUI—00004	WENSUI—00005	WENSUI—00005		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
热过载 继电器A	规格	LRN07N 1.6—2.5A	LRN08N 2.5—4A	LRN08N 2.5—4A	LRN10N 4—6A	LRN07N 1.6—2.5A	LRN07N 1.6—2.5A	LRN10N 4—6A	LRN10N 4—6A	LRN14N 7—10A	LRN14N 7—10A	一年	
	受注型号	WENSUI—00100	WENSUI—00101	WENSUI—00101	WENSUI—00102	WENSUI—00100	WENSUI—00100	WENSUI—00102	WENSUI—00102	WENSUI—00103	WENSUI—00103		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
热过载 继电器B	规格	LRN05N 0.63—1A	LRN05N 0.63—1A	LRN06N 1—1.6A	LRN06N 1—1.6A	LRN14N 7—10A	LRN21N 12—18A	LRN22N 16—24A	LRN22N 16—24A	LRN32N 23—32A	LRN32N 23—32A	一年	
	受注型号	WENSUI—00107	WENSUI—00107	WENSUI—00099	WENSUI—00099	WENSUI—00103	WENSUI—00104	WENSUI—00105	WENSUI—00105	WENSUI—00106	WENSUI—00106		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
热电偶	规格	4米×40—除湿机用 绝缘										一年	
	受注型号	WENSUI—00124	WENSUI—00124	WENSUI—00124	WENSUI—00124	WENSUI—00124	WENSUI—00124	WENSUI—00124	WENSUI—00124	WENSUI—00124	WENSUI—00124		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
皮带	规格	20×250	20×340	20×340	20×340	20×470	20×470	20×580	20×580	35×736	35×736	半年	
	受注型号	WENSUI—00150	WENSUI—00151	WENSUI—00151	WENSUI—00151	WENSUI—00152	WENSUI—00152	WENSUI—00153	WENSUI—00153	WENSUI—00154	WENSUI—00154		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
耐高 温风管A	规格	2"×4m	2"×4m	2.5"×4m	2.5"×4m	2.5"×4m	2.5"×4m	2.5"×4m	2.5"×4m	3"×4m	3"×4m	半年	
	受注型号	WENSUI—00168	WENSUI—00168	WENSUI—00166	WENSUI—00166	WENSUI—00166	WENSUI—00166	WENSUI—00166	WENSUI—00166	WENSUI—00169	WENSUI—00169		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
耐高温 风管B	规格	1.5"×4m	1.5"×4m	1.5"×4m	1.5"×4m	3"×4m	3"×4m	4"×4m	4"×4m	5"×4m	5"×4m	半年	
	受注型号	WENSUI—00170	WENSUI—00170	WENSUI—00170	WENSUI—00170	WENSUI—00169	WENSUI—00169	WENSUI—00167	WENSUI—00167	WENSUI—00171	WENSUI—00171		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
滤清器A	规格	φ189×115×122	φ189×115×122	φ189×115×122	φ189×115×122	φ189×115×122	φ189×115×122	φ189×115×290	φ189×115×290	φ276×180×610	φ276×180×610	半年	
	受注型号	WENSUI—00186	WENSUI—00186	WENSUI—00186	WENSUI—00186	WENSUI—00186	WENSUI—00186	WENSUI—00191	WENSUI—00191	WENSUI—00189	WENSUI—00189		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
滤清器B	规格	φ133×77×65	φ133×77×65	φ189×115×251	φ189×115×251	φ244×149×541	φ244×149×541	φ244×149×541	φ244×149×541	φ276×167×300	φ276×167×300	半年	
	受注型号	WENSUI—00190	WENSUI—00190	WENSUI—00187	WENSUI—00187	WENSUI—00188	WENSUI—00188	WENSUI—00188	WENSUI—00188	WENSUI—00192	WENSUI—00192		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
交流 接触器A	规格	LC1N0910 M5N	LC1N0910 M5N	LC1N0910 M5N	LC1N0910 M5N	LC1N0910 M5N	LC1N1810 M5N	LC1N2510 M5N	LC1N2510 M5N	LC1N5010 M5N	LC1N5010 M5N	一年	
	受注型号	WENSUI—00256	WENSUI—00256	WENSUI—00256	WENSUI—00256	WENSUI—00256	WENSUI—00258	WENSUI—00259	WENSUI—00259	WENSUI—00261	WENSUI—00261		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

品名	区分	VD-80H	VD-130H	VD-160H	VD-220H	VD-300H	VD-400H	VD-500H	VD-800H	VD-1000H	VD-1200H	推荐 更换频率	图示
交流 接触器B	规格	—	—	LC1N1210 M5N	LC1N1210 M5N	LC1N1810 M5N	—	LC1N4010 M5N	LC1N4010 M5N	LC1N4010 M5N	LC1N4010 M5N	一年	
	受注型号	—	—	WENSUI-00257	WENSUI-00257	WENSUI-00258	—	WENSUI-00260	WENSUI-00260	WENSUI-00260	WENSUI-00260		
	单台用量	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1		
行程开关	规格	LXW5-11G2										两年	
	受注型号	WENSUI-00281	WENSUI-00281	WENSUI-00281	WENSUI-00281	WENSUI-00281	WENSUI-00281	WENSUI-00281	WENSUI-00281	WENSUI-00281	WENSUI-00281		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
过热保护器	规格	WA50-300℃, 1.5米线,带索母										一年	
	受注型号	WENSUI-00285	WENSUI-00285	WENSUI-00285	WENSUI-00285	WENSUI-00285	WENSUI-00285	WENSUI-00285	WENSUI-00285	WENSUI-00285	WENSUI-00285		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
蜂鸣器	规格	BZ-4025-D/220AC										两年	
	受注型号	WENSUI-00293	WENSUI-00293	WENSUI-00293	WENSUI-00293	WENSUI-00293	WENSUI-00293	WENSUI-00293	WENSUI-00293	WENSUI-00293	WENSUI-00293		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
蜂巢密封圈 (上下各 一条)	规格	185×164×4	260×230×4	260×230×4	260×230×4	355×325×4	355×325×4	440×410×4	440×410×4	563×527×6	563×527×6	半年	
	受注型号	WENSUI-00298	WENSUI-00299	WENSUI-00299	WENSUI-00298	WENSUI-00299	WENSUI-00299	WENSUI-00300	WENSUI-00300	WENSUI-00301	WENSUI-00301		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
蜂巢	规格	180×300	250×300	250×300	250×400	350×300	350×400	440×300	440×400	550×400	550×400	半年	
	受注型号	WENSUI-00303	WENSUI-00304	WENSUI-00304	WENSUI-00305	WENSUI-00306	WENSUI-00307	WENSUI-00308	WENSUI-00309	WENSUI-00310	WENSUI-00310		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
风扇	规格	ACFAN 12038 0.12 AC220V										两年	
	受注型号	WENSUI-00311	WENSUI-00311	WENSUI-00311	WENSUI-00311	WENSUI-00311	WENSUI-00311	WENSUI-00311	WENSUI-00311	WENSUI-00311	WENSUI-00311		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
断路器	规格	NB1-633P/D10	NB1-633P/D10	NB1-633P/D16	NB1-633P/D16	NB1-633P/D16	NB1-633P/D16	NB1-633P/D32	NB1-633P/D32	NB1-633P/D40	NB1-633P/D40	两年	
	受注型号	WENSUI-00327	WENSUI-00327	WENSUI-00328	WENSUI-00328	WENSUI-00328	WENSUI-00328	WENSUI-00329	WENSUI-00328	WENSUI-00325	WENSUI-00325		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
端子排	规格	TB-1512	TB-1512	TB-1512	TB-1512	TB-1512	TB-1512	TB-3504	TB-3504	TC-3504	TC-3504	半年	
	受注型号	WENSUI-00348	WENSUI-00348	WENSUI-00348	WENSUI-00348	WENSUI-00348	WENSUI-00348	WENSUI-00349	WENSUI-00349	WENSUI-00349	WENSUI-00349		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
电脑控制板	规格	SF846500A										一年	
	受注型号	WENSUI-00435	WENSUI-00435	WENSUI-00435	WENSUI-00435	WENSUI-00435	WENSUI-00435	WENSUI-00435	WENSUI-00435	WENSUI-00435	WENSUI-00435		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
除电热管	规格	3.9KW	3.9KW	5.4KW	5.4KW	7.2KW	7.2KW	15KW	15KW	1.8KW×10支	1.8KW×10支	一年	
	受注型号	WENSUI-00482	WENSUI-00482	WENSUI-00483	WENSUI-00483	WENSUI-00484	WENSUI-00484	WENSUI-00485	WENSUI-00485	WENSUI-00486	WENSUI-00486		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
保险管座	规格	RT18-32										半年	
	受注型号	WENSUI-00500	WENSUI-00500	WENSUI-00500	WENSUI-00500	WENSUI-00500	WENSUI-00500	WENSUI-00500	WENSUI-00500	WENSUI-00500	WENSUI-00500		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
白色齿轮带	规格	20mm×0.28M	20mm×0.38M	20mm×0.38M	20mm×0.38M	20mm×0.54M	20mm×0.54M	20mm×0.7M	20mm×0.7M	35mm×0.88M	35mm×0.88M	半年	
	受注型号	WENSUI-00503	WENSUI-00504	WENSUI-00504	WENSUI-00504	WENSUI-00505	WENSUI-00505	WENSUI-00506	WENSUI-00506	WENSUI-00507	WENSUI-00507		
	单台用量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		