

现场安装服务

现场安装服务

现场安装服务概述

现场安装服务是对于米思米贩卖品牌的成形周边辅助设备(干燥机、模温机、粉碎机等的)整机及备品备件涉及的安装、调试、检修维护的技术服务,因涉及一定的相关专业技术,而米思米也提供专业的技术服务,保证设备及备品备件能被正确的安装和使用。

现场安装服务说明

- 1) 现场安装服务的对象
该服务仅限于米思米贩卖品牌的成形周边辅助设备
- 2) 现场安装服务的范围
 - 成形周边辅助设备的安装(新购设备的场合)
 - 成形周边辅助设备的改造
 - 成形周边辅助设备的备品备件的更换
 - 成形周边辅助设备的维修服务(不含更换的备品备件)
- 3) 收费项目构成(参考)

项目	区分	收费标准	备注
技术服务费用	平日	另询	限定为8小时以内,超出部分另计 (含从公司出发移动时间)
	休日		
	国定假日		
交通费	公共交通	另询	以实际发生的公共交通费用为参考
	非公共交通		
出差费	住宿费	另询	以实际里程数为参考
	平日 / 休日津贴		

- 具体的技术服务费用以完工时双方确认的报告上的详细内容进行报价提出
- 在服务工程中经双方确认需要更换部品的,由客户提出另行购买
- 标准机型的安装、调试、培训作业工时

機種(型号)	新机安装场合	部品更换维修场合
	参考作业工时	
模温机系列	1人×3小时	依实际发生时间另计
冷水机系列	1人×3小时	
除湿干燥机系列	1人×4小时	
标准/欧化干燥机系列	1人×3小时	
大型干燥机系列	1人×4小时	
吸料机系列	1人×3小时	
混色机系列	1人×3小时	
搅拌机系列	1人×4小时	
粉碎机/回收中心系列	1人×4小时	

- ① 以上的时间仅针对标准机型,如有特殊机型时间会略有变化。
- ② 以上的“参考作业工时”为现场作业的工时,不含交通移动时间。
- ③ 以上的时间为新机安装和部品交换的时间,实际时间根据现场的实际情况略有差异,请以服务报告书时间为最终工时。
- ④ 作业现场需具备必要的安装作业条件(如水电气到位、主设备及附属部品已准备齐全),如因客户原因导致工时延长,由客户承担。
- ⑤ 客户部品判断不明确,需要检修服务时,由于每台设备的状态不一样,所以每次发生的实际工时可能不一样。

技术服务质量承诺

上门服务须解决客户设备(米思米销售设备的品牌)的异常故障,让设备恢复正常生产,否则免收技术服务费。但问题确诊后如因客户备件等原因或其他客户造成的原因导致技术服务终止的,本次服务算完成,并按正常的收费方式进行收费。



Order
订货范例



Delivery
交货期

另 询交货期



Price
价格
元

请询价 下述2种方法

Web报价 米思米报价 <https://www.misumi.com.cn/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处,请致电: 021-6710-8701