

冷却相关零件概要③

■米思米普通流量冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

| 米思米 | 日东 | 外接头 |
|---|---|----------------------------|
| KSH (例: KSH2) ※ KTSH (例: KTSH2) ※ P.971 ※无自封阀 | K □□SH (例: K02SH) ※ K □□TSH (例: K02TSH) ※无自封阀 | 逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部) |
| F120-KSH (例: F120-KSH2) ※ P.971 | | 连接部分 逆齿部分 软管安装用(L形) |
| KSM (例: KSM2) ※ KTSM (例: KTSM2) ※ P.971 ※无自封阀 | K □□SM (例: K02SM) | 外螺纹部分 连接部分 内螺纹安装用(带外螺纹) |
| KFF (例: KFF2) ※ KTFF (例: KTFF2) ※ P.971 ※无自封阀 | K □□SF (例: K02SF) | 内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用 |
| F120-KSM (例: F120-KSM2) ※ P.971 | | |
| F120-KSHL (例: F120-KSHL3) ※ P.971 | K □□SHL (例: K03SHL) | |

| 内接头 | 米思米 | 日东 |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | KPM (例: KPM2) ※ P.972 | K □□PM (例: K02PM) |
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩·内六角孔 | JPSH (例: JPSH2) ※ P.972 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带内六角孔 | JPS (例: JPS2) ※ P.972 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带内六角孔 | LJPS (例: LJPS2-100) ※ P.973 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | LJPSH (例: LJPSH2-100) ※ P.973 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 L型内螺纹安装用 | LSP (例: LSP2) ※ P.974 | - |
| 连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用 | KPP (例: KPP2) ※ P.972 | K □□PF (例: K02PF) |
| 连接部分 逆齿部分 软管安装用(带逆齿部) | KPH (例: KPH2) ※ P.973 | K □□PH (例: K02PH) |

※连接部分形状通用。

※连接部分形状通用。

※本系列产品与大流量冷却水接头系列的连接部分尺寸不同，不可对接。

※本系列产品与大流量冷却水接头系列的连接部分尺寸不同，不可对接。

■米思米中流量冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

| 米思米 | 日东 | 外接头 |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| KHSH (例: KHSH2) ※ P.975 F120-KHSH (例: F120-KHSH2) ※ P.975 | □ □SH (例: 20SH) | 逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部) |
| KHSM (例: KHSM2) ※ P.975 F120-KHSM (例: F120-KHSM2) ※ P.975 | □ □SM (例: 20SM,30SM) | 外螺纹部分 连接部分 内螺纹安装用(带外螺纹) |
| KHSF (例: KHSF2) ※ P.975 F120-KHSF (例: F120-KHSF2) ※ P.975 | □ □SF (例: 20SF,30SF) | 内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用 |

| 内接头 | 米思米 | 日东 |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | KHPM (例: KHPM2) ※ P.977 | □ □PM (例: 20PM,30PM) |
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩·内六角孔 | JPLH (例: JPLH2) ※ P.977 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带内六角孔 | JPL (例: JPL1) ※ P.977 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带内六角孔 | LJPL (例: LJPL1-150) ※ P.977 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | LJPLH (例: LJPLH2-100) ※ P.977 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 L型内螺纹安装用 | JPHL (例: JPHL1) ※ P.978 | - |
| 连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用(带螺孔) | KHPF (例: KHPF2) ※ P.978 | □ □PF (例: 20PF,30PF) |
| 连接部分 逆齿部分 软管安装用(带逆齿部) | KHPH (例: KHPH2) ※ P.978 | □ □PH (例: 20PH,30PH) |

※连接部分形状通用。

※连接部分形状通用。

※日东的冷却接头400S□、600S□、800S□的连接部分尺寸不同，不可对接。

※日东的冷却接头400P□、600P□、800P□的连接部分尺寸不同，不可对接。

■米思米大流量冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

| 米思米 | 日东 | 外接头 |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| K3-KSH (例: K3-KSH3) ※ P.979 | K3 -□□SH (例: K3-03SH) | 逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部) |

| 内接头 | 米思米 | 日东 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | K3-KPM (例: K3-KPM2) ※ P.979 | K3 -□□PM (例: K3-02PM) |

K3 适用

■米思米无自封阀型冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

| 米思米 | 日东 | 外接头 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| F120-TSH (例: F120-TSH2) ※ P.980 | □ TSH (例: 2TSH) | 逆齿部分 连接部分 软管安装用(带逆齿部) |
| F120-TSF (例: F120-TSF2) ※ P.980 | □ TSF (例: 2TSF) | 内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用(带螺孔) |

| 内接头 | 米思米 | 日东 |
|----------------------|---|---------------------------|
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | F120-TPM (例: F120-TPM2) ※ P.980 | □ TPM (例: 2TPM) |
| 连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用 | F120-TPF (例: F120-TPF2) ※ P.980 | □ TPF (例: 2TPF) |

内接头和外接头尺寸需相配 适用

※每种规格中连接部分的形状尺寸各不相同。

※每种规格中连接部分的形状尺寸各不相同。

■米思米紧凑型冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

| 米思米 | 日东 | 外接头 |
|---|----|---------------------------------|
| F120-MJTSH (例: F120-MJTSH2) ※ P.981 | - | 逆齿部分 连接部分 紧凑型 软管安装用(带逆齿部) |
| F120-MJTFF (例: F120-MJTFF2) ※ P.981 | - | 内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用 |
| F120-MJTSL (例: F120-MJTSL2) ※ P.981 | - | 连接部分 逆齿部分 软管安装用(L形) |

| 内接头 | 米思米 | 日东 |
|--------------------------|---|----|
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩·内六角孔 | JPJH (例: JPJH1) ※ P.982 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带内六角孔 | JPJ (例: JPJ1) ※ P.982 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带内六角孔 | LJPJ (例: LJPJ1-200) ※ P.983 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | LJPJH (例: LJPJH2-100) ※ P.983 | - |
| 连接部分 外螺纹部分 L型内螺纹安装用 | JPLJ (例: JPLJ1) ※ P.983 | - |

适用

※连接部分形状通用。

■米思米双阀自封型冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

| 米思米 | 日东 | 外接头 |
|---|-----------------------|---------------------------|
| F120-SF (例: F120-SF3) ※ P.984-989 | □ S (例: 3S) | 内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用(带螺孔) |

| 内接头 | 米思米 | 日东 |
|----------------------|---|-----------------------|
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | F120-PM (例: F120-PM3) ※ P.984-989 | - |
| 连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用 | F120-PF (例: F120-PF3) ※ P.984-989 | □ P (例: 3P) |

内接头和外接头尺寸需相配 适用

※每种规格中连接部分的形状尺寸各不相同。

※每种规格中连接部分的形状尺寸各不相同。

■米思米双阀自封·紧凑型冷却水用接头系列 内、外接头对应速查表

| 米思米 | 日东 | 外接头 |
|---|-------------------------------|----------------------|
| F120-HFLS (例: F120-HFLS3) ※ P.985-990 | HFL -□S (例: HFL-3S) | 内螺纹部分 连接部分 外螺纹安装用 |

| 内接头 | 米思米 | 日东 |
|----------------------|---|-------------------------------|
| 连接部分 外螺纹部分 带外六角肩 | F120-HFLM (例: F120-HFLM2) ※ P.986 | - |
| 连接部分 内螺纹部分 外螺纹安装用 | F120-HFLP (例: F120-HFLP3) ※ P.986-990 | HFL -□P (例: HFL-3P) |

内接头和外接头尺寸需相配 适用

※每种规格中连接部分的形状尺寸各不相同。

※每种规格中连接部分的形状尺寸各不相同。