

金型固定用プレート / 輸送用パイプ
模具固定板 / 输送用管

型一時保管用ブシュ
模具暂时保管用衬套


模具固定板

RoHS

DKP



DKPL (单侧长孔型)



材質 SS400

Catalog No.			指定単位5mm F		
Type	L		Type	L	
DKP	200	95~150	DKPL (单侧长孔型)	200	120~150
	250	145~200		250	170~200
	300	195~250		300	220~250
				350	270~300
				400	320~350

Order 订货范例

Catalog No. - F

DKP 200 - F95

DKPL 250 - F180

Delivery 交货期

11 天 发货

上海・广州发货

数量≥101时，请另询交货期。

Price 价格

询价联系方式：

WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57


TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

输送用管

RoHS

DYPA
DYPB
DYPC





材質 SGP

D	t	Catalog No.	
		Type	L
139.8	4.5	DYPA	100
			150
			200
			250
165.2	5	DYPB	100
			150
			200
			250
190.7	5.3	DYPC	100
			150
			200
			250

Order 订货范例

Catalog No. DYPA 150

Delivery 交货期

11 天 发货

上海・广州发货

数量≥101时，请另询交货期。


Price 价格

询价联系方式：

WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57

TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663


Example 使用范例



RoHS

KPB





材質 SS400

表面処理 塗装(黄色)

塗装範囲: ℓ の外周部分

适用导柱直径 衬套内径	D	D1	P	L	ℓ	T	E	d	R	Catalog No.	
										Type	No.
25	27	40	24	58	33	8	15	10	1.0	KPB	25
32	34	47	31	74	42	10	22	10	1.0		32
38	40	56	37	88	50	12	25.5	15	1.5		38
50	52	70	49	115	65	15	37.5	15	1.5		50
60	62	82	59	138	78	18	47.5	15	1.5		60

- 使用时
- 用于安装完毕的导柱・导套的暂时保管。
 - 粘贴聚氨酯片用作缓冲材料。
 - 衬套周围设有4处确认孔(φd)用于位置确认。



- 使用注意事项
- 请勿在模具搬运、输送时使用。
 - 使用KPB时，不要重叠堆放模具。

Order 订货范例

Catalog No. KPB 50

Delivery 交货期

11 天 发货

上海・广州发货

数量≥101时，请另询交货期。

Price 价格

询价联系方式：

WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57

TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

