

チェックフィクスチュア用ケガキピン / ねじ孔位置確認バー
检查孔用划线销/螺纹孔位置确认棒

検査治具用シムプレート(ゼロプレート) ー丸タイプ・角タイプ・切り穴付角タイプー
检查夹具用垫片(零位板)
ー圓型・方型・带切割孔方型ー

划线销 **RoHS** **BGK** **BGKS** (P尺寸指定型)

①把手部 ②量規部
M 材質 SS400 M 材質 SKS3
S 表面処理 四氧化三鉄保护膜 (Fe₃O₄) H 硬度 58HRC~

Catalog No.		P	B	K°
Type	H			
BGK	16	10	20 ~ 50	
	21	16		
	26	20		
	32	25		

Catalog No.		P	B	K°
Type	H			
BGKS (P尺寸指定型)	16	6.0~14.0	20 ~ 50	10
	21	14.1~18.0		20
	26	18.1~20.0		30
	32	20.1~25.0		

Order 订货范例
Catalog No. — P — B — K°
BGK 16 — P10 — B30
BGKS 21 — P16.0 — B40 — K20

Delivery 交货期
11 天 发货
上海・广州发货
数量≥101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
Catalog No. — P — B — K° — (CH・MH)
BGKS 16 — P10.0 — B30 — K10 — CH

Alterations	Code	Spec.
	CH	量規主体上装設防丢失链条(长度600mm)。
	MH	加工固定螺纹(M5)。

Price 价格
询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Example 使用范例

螺纹孔位置确认棒 **RoHS** **BGM**

①螺纹部相对于杆部的同轴度为0.1以下。
M 材質 SKS3
H 硬度 55~60HRC

D	M×P	Catalog No.		L
		Type	M	
8	3 × 0.5	BGM	3	10 20 30
	4 × 0.7		4	
	5 × 0.8		5	
14	6 × 1.0		6	
	8 × 1.25		8	
	10 × 1.5		10	
	12 × 1.75		12	

Order 订货范例
Catalog No. — L
BGM 4 — L20

Delivery 交货期
11 天 发货
上海・广州发货
数量≥101时, 请另询交货期。

Price 价格
询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Example 使用范例

※确认螺母、翻边凸缘螺纹面是否垂直。

RoHS **KGSPM** (圓型)

M 材質 SS400
S 表面処理 四氧化三鉄保护膜(Fe₃O₄)
A 附 件 十字槽平头自攻螺丝 (M2×15) 1个

RoHS **KGSP** (方型)

M 材質 SS400
S 表面処理 四氧化三鉄保护膜 (Fe₃O₄)
A 附 件 十字槽平头自攻螺丝 (M2×15) 2个
A・B=15时 1个

RoHS **KGZ** (带切割孔方型)

M 材質 SS400
S 表面処理 四氧化三鉄保护膜 (Fe₃O₄)

Catalog No.		T
Type	A	
KGSPM	20	2・3・5

Catalog No.		B	T
Type	A		
KGSP	10	20	2
	15	*15	
	15	20	3
	20	25	
	20	20	5
	25	25	

※15—15的平头螺丝用孔为1处。

d	Catalog No.		T
	Type	A	
8	KGZ	20	2
12		25	3
18		30	5

Order 订货范例
Catalog No. — B — T
KGSPM20 — 20 — 3
KGSP15 — 20 — 3
KGZ25 — 5

Delivery 交货期
9 天 发货
上海・广州发货
数量≥201时, 请另询交货期。

Price 价格
询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Example 使用范例

