

センサ付マグネットキャッチ/ボールキャッチ
带传感器型磁力扣/球形扣

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
隔天发货

NEW
新产品
红色文字表示

MISUMI
C-VALUE

ボールキャッチ
球形扣

库存品
隔天发货

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

Order 型式 (Type · No.)
订货范例 MGSR1

■导线连接型 MGSR

① 主体 聚碳酸酯
② 吸附板 SPCC
③ 支承板 镀镍

性能


最大开关功率	10W
最大开关电压	100V DC
最大开关电流	0.5A DC
最大触点接触电阻	0.15Ω *1
工作温度范围	0~60℃
导线	UL1007 AWG # 26/黑色
导线抗拉强度	1kgf

*1: 导线导体电阻除外。

型式 Type	No.	动作	保持力 (kgf)	重量 (g)
MGSR	1	吸附时开关OFF	3	28
	2	吸附时开关ON		

●使用注意事项

- 由于使用舌簧开关, 因此请避免强烈冲击。
- 请勿在强磁场中使用、保管。
- 请勿在本产品的吸附面上附着磁性体(粉)、粘性物质等。
- 如果需要安装在非磁性体(木材、树脂、玻璃、铝等)上, 请在安装面上安装支承板(附件)或同等磁性体。



Delivery 交货期
库存品
隔日上海·广州发货 P.83
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~300	301~
交货期	通常	另行报价

●超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

■带开关型磁力扣 MGSTK

性能

回路方式	每条回路1个触点 常闭型
额定值	DC30V 10mA(电阻负载)
最大开关电压	AC500V 1分钟
最大触点接触电阻	100MΩ以上(DC500V)
工作温度范围	-10℃~+70℃
导线	日本航空电子IL-G用
导线抗拉强度	1kgf

零件名称 M材质 S表面处理
主体 聚丙烯 —
磁铁 铁氧体 —

型式 Type	保持力 (kgf)	壳体颜色	重量 (g)
MGSTK	3	黑色	13

Delivery 交货期
库存品
隔日上海·广州发货 P.83
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~300	301~
交货期	通常	另行报价

●超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

Order 型式 (Type · No.)
订货范例 BCAS50

■球形扣 BCAS (不锈钢)
BCASS (不锈钢)
BCASD (锌压铸件)

性能

回路方式	每条回路1个触点 常闭型
额定值	DC30V 10mA(电阻负载)
最大开关电压	AC500V 1分钟
最大触点接触电阻	100MΩ以上(DC500V)
工作温度范围	-10℃~+70℃
导线	日本航空电子IL-G用
导线抗拉强度	1kgf

零件名称 M材质 S表面处理
主体 聚丙烯 —
磁铁 铁氧体 —

型式 Type	A	B	C	D	d	e	F	G	T	I	J	K	N	L	R	(S)	推力 N (kgf)	拉力 N (kgf)	重量 (g)
BCAS	32	25	8	4	3.2	6.2	18	9	2	18	11	8	6.5	3.2	6	11.5	17(1.7)	8(0.8)	12
BCASS	43	35	8	5.9	3.2	6.2	28.4	10	2.5	25	16	7.5	8.5	4.5	6	13.5	20(2)	13(1.3)	16
BCASD	50	40	10	7.5			31.5	12.2	2.9	30	20	9	10.3	6	7.7	15.9	23(2.3)	18(1.8)	28
	70	60	13	13	4.2	8.2	51	17	4	42	30	10.5	15	10	10.5	23	56(5.7)	38(3.9)	78

Delivery 交货期
库存品
隔日上海·广州发货 P.83
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

●超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

Order 型式 (Type · A)
订货范例 C-BCAS50

■球形扣 C-BCAS

性能

回路方式	每条回路1个触点 常闭型
额定值	DC30V 10mA(电阻负载)
最大开关电压	AC500V 1分钟
最大触点接触电阻	100MΩ以上(DC500V)
工作温度范围	-10℃~+70℃
导线	日本航空电子IL-G用
导线抗拉强度	1kgf

零件名称 M材质 S表面处理
主体 聚丙烯 —
磁铁 铁氧体 —

型式 Type	A	重量 (g)
C-BCAS	50	26

Delivery 交货期
库存品
隔日上海·广州发货 P.83
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

●超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

■球形扣 C-BCAS

性能

回路方式	每条回路1个触点 常闭型
额定值	DC30V 10mA(电阻负载)
最大开关电压	AC500V 1分钟
最大触点接触电阻	100MΩ以上(DC500V)
工作温度范围	-10℃~+70℃
导线	日本航空电子IL-G用
导线抗拉强度	1kgf

零件名称 M材质 S表面处理
主体 聚丙烯 —
磁铁 铁氧体 —

型式 Type	A	重量 (g)
C-BCAS	43	20

Delivery 交货期
库存品
隔日上海·广州发货 P.83
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟, 请知晓。

请询价 下述2种方法 P.87

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701