


同轴连接器标准




连接器种类 (一般名称)	标准				
	JIS	MIL	IEC	NDS	DSP
BNC型	JIS C 5412 C02型	MIL-C-3608 MIL-C-39012 BNC型	Publ 169-8 BNC型	NDS C 6103 BNC型	DSP C 6202 C02型
SMA型	—	MIL-C-39012 SMA型	Publ 169-15 SMA型	—	—
SMB型	JIS C 5415 C05型	MIL-C-22557 MIL-C-39012 SMB型	46D(C0)53 SMB型	NDS C 6115 C06型	DSP C 6205 C05型

备注: ●JIS……日本工业标准 ●MIL……美军标准 ●IEC……国际电器标准 ●NDS……日本防卫厅标准 ●DSP……日本防卫厅规格书

BNC型连接器形状

P(插头): 连接至电缆的直通插头(外螺纹)连接器		J(插口): 连接至电缆的直通插口(内螺纹)连接器	
LP(L型插头): 连接至电缆的L型(弯角型)插头(外螺纹)连接器		PJ(面板插口): 连接至电缆且安装于面板的带法兰插口(内螺纹)连接器	
BJ(隔板插口): 连接至电缆且通过螺帽安装于面板的插口(内螺纹)连接器<隔板型>			

N、SMA、SMB连接器形状

P(插头): 连接至电缆的插针连接器	P 	LP(L型插头): 连接至电缆的L型插针连接器	LP 	BJ(隔板插口): 用螺帽安装到面板上并连接至电缆的插孔连接器	BJ 
J(插口): 连接至电缆的插孔连接器	J 	LJ(L型插口): 连接至电缆的L型插孔连接器 LBJ: LJ+BJ	LJ LBJ 	PJ(面板插口): 用法兰安装到面板上并连接至电缆的插孔连接器	PJ 

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡


键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引

BNC连接器 / 适用电缆 · 适用工具速查表

● 适用电缆
○ 适用工具

连接器类型	触头形状	连接器形状(注)	阻抗Ω	型号	刊载页码	适用电缆 ▶4253页			压接工具 (▶3719页)	
						RG-188AU	1.5D-2V	RG-58AU	DL801F5	DL801G
BNC	插针外螺纹	LP	50	MF70P1-NR501	▶3705页			●	○	○
			50	MF70P1-NR509		●	●		○	
		P	50	MF70P1-NS501				●	○	○
			50	MF70P1-NS509		●	●		○	
	插孔内螺纹	J	50	MF70J1-NS501				●	○	○
			50	MF70J1-NS509		●	●		○	
		BJ	50	MF70J1-AS501				●	○	○
			50	MF70J1-AS509		●	●		○	
			50	MF70J1-FS501				●	○	○
			50	MF70J1-FS509		●	●		○	

(注)关于连接器形状

P(插头): 连接至电缆的直通插头(外螺纹)连接器		J(插口): 连接至电缆的直通插口(内螺纹)连接器	
LP(L型插头): 连接至电缆的L型(弯角型)插头(外螺纹)连接器		PJ(面板插口): 连接至电缆且安装于面板的带法兰插口(内螺纹)连接器	
		BJ(隔板插口): 连接至电缆且通过螺帽安装于面板的插口(内螺纹)连接器<隔板型>	



N · SMA · SMB / 适用电缆 · 适用工具速查表

● 适用电缆
○ 适用工具

连接器类型	触头形状	连接器形状(注)	阻抗Ω	型号	刊载页码	适用电缆 (▶4253页)			压接工具(注2) (▶3719页)	
						RG-188AU	1.5D-2V	RG-58AU	DL801F5	DL801G
SMA	插针	P	50	MF78P1-NS501	▶3709页			●		○
			50	MF78P1-NS509		●	●		○	
		LP	50	MF78P1-NR5		●	●		○	
	插孔	J	50	MF78J1-NS501				●		○
			50	MF78J1-NS509		●	●		○	
		LBJ	50	MF78J1-BR5		●	●		○	
			50	MF78J1-BS501				●		○
		PJ	50	MF78J1-BS509		●	●		○	
			50	MF78J1-ES5		●	●		○	
			50	MF78J1-FS5		●	●		○	
SMB	插孔	P	50	MF91P1-NS5	▶3711页	●	●		○	
		LP	50	MF91P1-NR5		●	●		○	
	插针	J	50	MF91J1-NS5		●	●		○	
		LJ	50	MF91J1-NR5		●	●		○	
		BJ	50	MF91J1-BS5		●	●		○	
			50	MF91J1-BS5		●	●		○	
N	插针	P	50	MF73P1-NS5	▶3707页			●		○
		LP	50	MF73P1-NR5				●		○
	插孔	J	50	MF73J1-NS5				●		○
		BJ	50	MF73J1-DS5				●		○
		PJ	50	MF73J1-DS5				●		○
			50	MF73J1-FS5				●		○

(注2)适用工具中有数个○的产品均可适用。

(注1)关于连接器形状

P(插头): 连接至电缆的插针连接器		LP(L型插头): 连接至电缆的L型插针连接器		BJ(隔板插口): 用螺帽安装到面板上并连接至电缆的插孔连接器	
J(插口): 连接至电缆的插孔连接器		LJ(L型插口): 连接至电缆的L型插孔连接器 LBJ: LJ+BJ		PJ(面板插口): 用法兰安装到面板上并连接至电缆的插孔连接器	

汇集多个原厂正品圆形连接器,
您再也不用为购买困难而烦恼。



▶3263



▶3317



▶3323

2013.11
2014.10

3704

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮、开关盒、
指示灯、蜂鸣器

多层信号灯、
旋转报警灯

LED灯

开关电源、
噪音滤波器、变压器

电路保护器、
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆、
光纤

连接器

压着端子、
测试用端子

端子台

端子台

电缆

保护管、软管、
线槽

固定部件

AC电源线、
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头、
镜头、附件

显示器、显
示器支架

扩展卡

键盘、鼠标、
周边产品

技术资料
索引