

行业标准产品——品种丰富

产品系列

业界标准规格			
安装尺寸与其他公司产品相同。便于互换。			
	中・重载型		微型
			标准滑轨型 滑轨加宽型
中载 V系列		短型	
重载 X系列		标准型	
超重・特超重 H・E系列		加长型	

特殊规格	追求组装性的MISUMI独创产品
自动供油装置(MX系列) 实现免维护！ 保护盒 侧面密封垫片 浸透润滑脂的特殊聚氨酯	带定位孔滑块 定位孔可简单定位！ 
防尘 可在粉尘飞扬的环境中使用！ 双密封垫 (侧面密封垫片2块) 调整片	滑块加宽型 采用大规格螺栓，紧固牢靠！ 
耐热型 最高可在150℃的环境下使用。	滑块超长型 提高了容许负载！ 提高了力矩负载！ 超长滑块 1个可顶2个用

新上市 MISUMI C-VALUE

中重载・行业标准规格的C-VALUE			
行业标准规格全系列			
中载(V系列)	重载(X系列)	超重载(H系列)	特超重载(E系列)
			

C-VALUE系列介绍及选型要点



特 长

- 其 1 压倒性的低价
- ◆与米思米品质产品相比，最多降价67%！
◆以中精度用途为目标重新设计产品规格，实现了压倒性的低价
- 其 2 令人放心的品质保证
- ◆与米思米品质产品同样所有产品实施质检
◆虽然是低价，也能放心使用

不同点

与以往米思米品质产品比较，基本额定负载、容许静力矩、尺寸精度的规格有所不同。
以中精度用途为目标进行了重新设计。请参考下述使用范例，根据所需精度区别使用。
详情请在各产品页中确认。

容许负载比较 (以重载型为例)

<米思米品质产品>


H	基本额定负载		容许静力矩		
	C(动) kN	C ₀ (动) kN	M _A N・m	M _B N・m	M _C N・m
24	8.6	14.2	69	69	98
28	12.5	21.3	155	155	232
33	20.2	34.5	275	275	393

<C-VALUE部品>

H	基本额定负载		容许静力矩		
	C(动) kN	C ₀ (动) kN	M _A N・m	M _B N・m	M _C N・m
24	4.9	9.7	48.4	48.4	75.7
28	7.7	14.1	81.9	81.9	150.4
33	10.6	19.7	141.2	141.2	240.8

尺寸精度比较

精度标准		米思米品质产品	C-VALUE零件
高度H的尺寸公差		±100	±120
高度H的配合误差		20	40
宽度W2的尺寸公差		±100	±120
宽度W2的配合误差	24・28	20	40
	33	30	40



使用范例

对于额定负载和精度等有较高要求时，建议选用【高精度】产品。而相对额定负载和精度等要求不是很严格时，如设备的传送部等，可选则C-VALUE零件。

C-VALUE产品使用范例

- ✓ 中精度定位
- ✓ 中・轻载
- ✓ 中・低频率驱动

〈手动压入装置〉
手动的低频率用途




〈气缸驱动部〉
中精度定位用途



米思米品质产品使用范例

- ✓ 高精度定位
- ✓ 重载
- ✓ 高频率驱动



〈高精度XY滑台〉
滚珠丝杠驱动，高频率、高精度的定位用途