

检测报告

报告编号: SHA03-25119421-JC-01

样品来源: 客户送样

客户名称: 米思米（中国）精密机械贸易有限公司

地 址: 上海市奉贤区环城北路 999 号 10 号楼

上海微谱检测科技集团股份有限公司



扫码确认报告真伪

检测报告

下列样品及样品信息由委托方提供及确认:

样品名称: 平皮带

样品描述: 固体

样品规格: /

型号/批号: /

其他信息: /

检测信息:

接样日期: 2025-11-24

检测周期: 2025-11-24~ 2025-11-27

检测要求: 根据客户要求进行检测


检测依据: 请参见下一页

检测结果: 请参见下一页

编制:



批准:



签发日期:

2025-11-29



报告编号: SHA03-25119421-JC-01 页码: 2 / 3

1.检测项目: 表面电阻、表面电阻率

检测依据: GB/T 31838.3-2019

检测设备:

高阻计, 型号: SM 7120

台式百分测厚仪, 型号: CH-20

检测条件:

试样规格: (100×100) mm

测试电压: 500 V

电化时间: 60 s

读数时间: 60 s


检测结果:

样品编号	序号	表面电阻 (Ω)	表面电阻率 (Ω)
2511009267-1	1	1.55017×10^8	2.92200×10^9
	2	1.59127×10^8	2.99947×10^9
	3	1.80996×10^8	3.41170×10^9
	中值	1.59127×10^8	2.99947×10^9
	结果表示	1.59×10^8	3.00×10^9

本页结束

报告编号: SHA03-25119421-JC-01 页码: 3 / 3

样品照片:



2511009267-1

报告结束

—— 声明 ——

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”或编制人、批准人未全部签字,一律无效。
2. 本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
3. 报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”视为无效。
4. 如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
5. 本报告结果仅对本次受测样品负责。若报告未加盖 CMA 章,表示部分或全部检测方法不在 CMA 资质认定能力范围内,报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,供内部参考。
6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
7. 未经本公司同意,委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。