

检测报告

报告编号: SHA03-25119357-JC-01-01V1

样品来源: 客户送样

客户名称: 米思米(中国)精密机械贸易有限公司

地 址: 上海市奉贤区环城北路 999 号 10 号楼

上海微谱检测科技集团股份有限公司

检测报告

下列样品及样品信息由委托方提供及确认：

样品名称：平皮带

样品颜色/性状/材质：固体

样品规格：/

型号/批号：/

检测信息：

接样日期：2025-11-24

检测周期：2025-11-24 ~ 2025-12-09

检测要求：根据客户要求进行检测

检测依据：请参见下一页

检测结果：请参见下一页

编制：

批准：

签发日期：2025-12-09

报告编号: SHA03-25119357-JC-01-01V1 页码: 2 / 5

检测样品描述:

序号	样品名称	样品编号	描述
001	平皮带	2511008933-1	-

测试概要		
测试要求	根据客户要求, 按照下列标准要求测试接收样品:	
GB 4806.11-2023	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品	--
	--总迁移量	符合
	--高锰酸钾消耗量	符合
	--重金属 (以 Pb 计)	符合
	--芳香族伯胺迁移量	符合

1. 总迁移量

检测方法和检测仪器:

迁移条件	检测方法	检测仪器
10% (体积分数) 乙醇, 40°C, 10d	GB 31604.8-2021	干燥箱

检测结果

迁移条件	单位	限值	结果 <u>No.001</u>	判定
10% (体积分数) 乙醇, 40°C, 10d	mg/dm ²	10	2.6	符合

2. 高锰酸钾消耗量

检测方法和检测仪器:

迁移条件	检测方法	检测仪器
水, 60°C, 0.5h	GB 31604.2-2016	干燥箱/滴定管

检测结果

迁移条件	单位	限值	结果 <u>No.001</u>	判定
水, 60°C, 0.5h	mg/kg	10	3.3	符合

3. 重金属 (以 Pb 计)

检测方法和检测仪器:

迁移条件	检测方法	检测仪器
4% (体积分数) 乙酸, 60°C, 0.5h	GB 31604.9-2016 (第一法)	干燥箱

报告编号: SHA03-25119357-JC-01-01V1 页码: 3 / 5

检测结果

迁移条件	单位	限值	结果 <u>No.001</u>	判定
4% (体积分数) 乙酸, 60°C, 0.5h	mg/kg	1	<1	符合

4.芳香族伯胺迁移量

检测方法和检测仪器:

检测项目	检测方法	检测仪器
芳香族伯胺迁移量	GB 31604.52-2021	LC-MS/MS

测试结果:

测试项目	CAS No.	单位	MDL	结果 <u>No.001</u>
4-氨基联苯	92-67-1	µg/kg	1	N.D.
联苯胺	92-87-5	µg/kg	1	N.D.
2-萘胺	91-59-8	µg/kg	1	N.D.
3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	µg/kg	1	N.D.
3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	µg/kg	1	N.D.
对氯苯胺	106-47-8	µg/kg	1	N.D.
2-氨基-4-硝基甲苯	99-55-8	µg/kg	1	N.D.
邻甲苯胺	95-53-4	µg/kg	1	N.D.
4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷	101-14-4	µg/kg	1	N.D.
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	µg/kg	1	N.D.
2,4-二甲基苯胺	95-68-1	µg/kg	1	N.D.
4-氯-2-甲基苯胺	95-69-2	µg/kg	1	N.D.
4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	µg/kg	1	N.D.
3-氨基对甲苯甲醚	120-71-8	µg/kg	1	N.D.
4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	µg/kg	1	N.D.
2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	µg/kg	1	N.D.
4-氨基偶氮苯	60-09-3	µg/kg	1	N.D.
4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	µg/kg	1	N.D.
3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	µg/kg	1	N.D.
4,4'-二氨基-3,3'-二甲基联苯基甲烷	838-88-0	µg/kg	1	N.D.
2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	µg/kg	1	N.D.
2,4-二氨基甲苯	95-80-7	µg/kg	1	N.D.
邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	µg/kg	1	N.D.
邻甲氧基苯胺	90-04-0	µg/kg	1	N.D.
苯胺	62-53-3	µg/kg	1	N.D.
对苯二胺	106-50-3	µg/kg	1	N.D.
间苯二胺	108-45-2	µg/kg	1	N.D.
2,4'-二氨基二苯甲烷	1208-52-2	µg/kg	1	N.D.

报告编号: SHA03-25119357-JC-01-01V1 页码: 4 / 5

测试项目	CAS No.	单位	MDL	结果 <u>No.001</u>
2,2'-二氨基二苯甲烷	6582-52-1	µg/kg	1	N.D.

5. 丁二烯迁移量*

检测方法和检测仪器:

迁移条件	检测方法	检测仪器
95%乙醇, 40°C, 0.5h	GB 31604.12-2016	HS-GC-FID

检测结果

迁移条件	单位	结果 <u>No.001</u>
95%乙醇, 40°C, 0.5h	mg/kg	<0.02

6. 丙烯腈迁移量*

检测方法和检测仪器:

迁移条件	检测方法	检测仪器
95%乙醇, 40°C, 0.5h	GB 31604.17-2016	GC-NPD

检测结果

迁移条件	单位	结果 <u>No.001</u>
95%乙醇, 40°C, 0.5h	mg/kg	<0.02


备注:

- (1) “-” = 未规定
- (2) 限值来源于 GB 4806.11-2023
- (3) 总迁移量按照 6dm² 对应 1L 模拟物的原则进行试验。
- (4) 迁移试验的结果为第一次浸泡的测试结果。
- (5) 芳香族伯胺迁移量浸泡条件: 95%乙醇, 40°C, 10d
- (6) 迁移条件由客户指定

本页结束

报告编号: SHA03-25119357-JC-01-01V1 页码: 5 / 5

样品照片:



2511008933-1

平皮带

报告结束

—— 声明 ——

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”或编制人、批准人未全部签字,一律无效。
2. 本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
3. 报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”视为无效。
4. 如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
5. 本报告结果仅对本次受测样品负责。若报告未加盖 CMA 章,表示部分或全部检测方法不在 CMA 资质认定能力范围内,报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,供内部参考。
6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
7. 未经本公司同意,委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
8. 经委托方允许,本报告加*项目为分包测试项目。