

道康宁® 硅酮玻璃密封胶

概述

道康宁®硅酮玻璃密封胶是一种高性能酸性固化的硅酮密封胶，设计用于广泛的玻璃装配用途，如玻璃、门窗、天窗、框架、室内外门隔、店面橱窗等民用或工业用装配。可与大多数常用建筑材料形成耐久且富弹性的防水密封层。

典型物理性能

至规范制定者：以下数据仅供参考，不得直接用于规格制订。

属性	单位	数值
供应品在25℃，50%相对湿度下测试		
流动，下垂或垂流	mm	<2
表干时间*	分钟	11
深度固化*	毫米深/天	1.9
固化7天后在25℃，50%相对湿度下测试		
硬度	Shore A	29
极限抗张强度	MPa	1.8
极限延伸率	%	400
温度稳定性	℃	-40 至 +130
可选颜色：透明、银灰色、黑色、白色及古铜色。		

注：
* 密封胶的固化率和工作时间会随温度和湿度的变化而变化。高的温度和湿度下，密封胶的固化会快一点，较低的温度和湿度下，密封胶会固化得慢一些。
由于各地市场要求不同，有些颜色可能没有库存，请联系道康宁公司，以了解可提供的颜色及从订货到交货所需的时间。
如需建筑胶的硅酮密封胶，请向道康宁咨询。



道康宁® 玻璃与金属密封胶

概述

道康宁®硅酮玻璃与金属密封胶是一种高性能中性固化的硅酮密封胶，设计用于广泛的楼房玻璃装配及耐候性用途，如玻璃及窗框接缝的密封、住宅及工业用途的框架、板片、室内外门隔及店面橱窗的装饰等。固化后，将与大多数建筑材料间形成防水密封层。

典型物理性能

至规范制定者：以下数据仅供参考，不得直接用于规格制订。

属性	单位	数值
供应品在25℃，50%相对湿度下测试		
流动，下垂或垂流	mm	半透明 其它颜色
表干时间*	分钟	17 12
深度固化*	毫米深/天	2.1 1.8
固化7天后在25℃，50%相对湿度下测试		
硬度	Shore A	21 38
极限抗张强度	MPa	1.5 1.2
极限延伸率	%	400 150
温度稳定性	℃	-40 至 +150 -40 至 +150
可选颜色：半透明、灰色、黑色及白色。		

注：
* 密封胶的固化率和工作时间会随温度和湿度的变化而变化。高的温度和湿度下，密封胶的固化会快一点，较低的温度和湿度下，密封胶会固化得慢一些。
由于各地市场要求不同，有些颜色可能没有库存，请联系道康宁公司，以了解可提供的颜色及从订货到交货所需的时间。
如需建筑胶的硅酮密封胶，请向道康宁咨询。



道康宁® 中性防霉硅酮密封胶

概述

道康宁®中性防霉硅酮密封胶是一种高性能的中性固化硅酮密封胶，提供在高温和高湿的环境下耐久的防霉性。

适用材料

淋浴房
浴缸
台盆
厨房设备

典型物理性能

至规范制定者：以下数据仅供参考，不得直接用于规格制订。

属性	单位	数值
供应品在25℃，50%相对湿度下测试		
流动，下垂或垂流	mm	<2
表干时间*	分钟	18
深度固化*	毫米深/天	1.8
固化7天后在25℃，50%相对湿度下测试		
硬度	Shore A	18
极限抗张强度	MPa	1.1
温度稳定性	℃	-40 至 +130
极限延伸率	%	300
可选颜色：半透明、白色		

注：
* 密封胶的固化率和工作时间会随温度和湿度的变化而变化。高的温度和湿度下，密封胶的固化会快一点，较低的温度和湿度下，密封胶会固化得慢一些。
由于各地市场要求不同，有些颜色可能没有库存，请联系道康宁公司，以了解可提供的颜色及从订货到交货所需的时间。
如需建筑胶的硅酮密封胶，请向道康宁咨询。



道康宁® GP有机硅密封胶

概述

道康宁®GP有机硅密封胶是一种有效的低成本、一般综合用途、酸性固化，在一般密封及装配应用中提供长久的耐用性，其可用于装配、密封及接口填充，如：窗户、天窗、招牌、室内/室外固定装置及装配、门等等。

典型物理性能

至规范制定者：以下数据仅供参考，不得直接用于规格制订。

属性	单位	数值
供应品在25℃，50%相对湿度下测试		
流动，下垂或垂流	mm	<2
表干时间*	分钟	11
深度固化*	毫米深/天	1.6
固化7天后在25℃，50%相对湿度下测试		
硬度	Shore A	17
极限抗张强度	MPa	1.4
极限延伸率	%	350
温度稳定性	℃	-40 至 +150
可选颜色：透明、白色、古铜、黑色、银灰色。		

注：
* 密封胶的固化率和工作时间会随温度和湿度的变化而变化。高的温度和湿度下，密封胶的固化会快一点，较低的温度和湿度下，密封胶会固化得慢一些。
由于各地市场要求不同，有些颜色可能没有库存，请联系道康宁公司，以了解可提供的颜色及从订货到交货所需的时间。
如需建筑胶的硅酮密封胶，请向道康宁咨询。



道康宁® NP中性硅酮密封胶

概述

道康宁®Neutral Plus中性硅酮密封胶是一种多用途、中性固化、物有所值的硅酮密封胶。适用于普通的密封、装配，防水和五金类应用并提供长期耐用性。不会腐蚀混凝土、砖石和金属。

典型物理性能

至规范制定者：以下数据仅供参考，不得直接用于规格制订。

属性	单位	数值
供应品在25℃，50%相对湿度下测试		
流动，下垂或垂流	mm	半透明 其它颜色
表干时间*	分钟	19 13
深度固化*	毫米深/天	1.7 1.5
固化7天后在25℃，50%相对湿度下测试		
硬度	Shore A	23 38
极限抗张强度	MPa	1.2 1.0
温度稳定性	℃	-40 至 +150 -40 至 +150
极限延伸率	%	400 350
可选颜色：半透明、白色、银色及黑色。		

注：
* 密封胶的固化率和工作时间会随温度和湿度的变化而变化。高的温度和湿度下，密封胶的固化会快一点，较低的温度和湿度下，密封胶会固化得慢一些。
由于各地市场要求不同，有些颜色可能没有库存，请联系道康宁公司，以了解可提供的颜色及从订货到交货所需的时间。
如需建筑胶的硅酮密封胶，请向道康宁咨询。



道康宁® 好适中性硅酮密封胶

概述

道康宁®好适中性硅酮密封胶是一种用于门窗安装和密封的，高性价比的中性硅酮密封胶。用于钢门窗的安装和密封以及一般建材的密封。

典型物理性能

至规范制定者：以下数据仅供参考，不得直接用于规格制订。

属性	单位	数值
供应品在25℃，50%相对湿度下测试		
流动，下垂或垂流	mm	<2 <2
表干时间*	分钟	24 18
深度固化*	毫米深/天	2.0 1.8
固化7天后在25℃，50%相对湿度下测试		
硬度	Shore A	13 14
极限抗张强度	MPa	1.0 1.3
温度稳定性	℃	-40 至 +150 -40 至 +150
可选颜色：半透明、黑色、白色及灰色。		

注：
* 密封胶的固化率和工作时间会随温度和湿度的变化而变化。高的温度和湿度下，密封胶的固化会快一点，较低的温度和湿度下，密封胶会固化得慢一些。
由于各地市场要求不同，有些颜色可能没有库存，请联系道康宁公司，以了解可提供的颜色及从订货到交货所需的时间。
如需建筑胶的硅酮密封胶，请向道康宁咨询。

