


## PCI 模拟输入输出模块

RoHS



制造商: CONTEC

Order  
订货范例

型号

PCDA-ADA16322-PCI-F

特长

输入8~64ch, 输出4~16ch

●大部分支持半高型PCI卡槽。



注意

- 外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- 需要从扩展槽供给+5V电源。

即时报价 询价请详参  
0208Web  
报价Email  
报价FAX  
报价Delivery  
交货期

1台起接受订购!

发货日期

1~5台 次日(当日)

6台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

| 型号                  | 单价   | 单价折扣率     |           |       |
|---------------------|------|-----------|-----------|-------|
|                     | 1~4台 | 5~9台      | 10~19台    | 20台以上 |
| PCDA-ADA16322-PCI-F | 标准单价 | 9.5<br>折起 | 9.0<br>折起 | 另定    |
| PCDA-ADA1682-LPCI-L |      |           |           |       |
| PCDA-ADA1616-LPCI-L |      |           |           |       |
| PCDA-AD1664-LPCI-LA |      |           |           |       |
| PCDA-DA164-LPCI-L   |      |           |           |       |
| PCDA-DA168-LPCI-L   |      |           |           |       |
| PCDA-DA1616-LPCI-L  |      |           |           |       |

## 规格

| 型号          | PCDA-ADA16322-PCI-F                              | PCDA-ADA1682-LPCI-L                                | PCDA-ADA1616-LPCI-L                 | PCDA-AD1664-LPCI-LA | PCDA-DA164-LPCI-L                                   | PCDA-DA168-LPCI-L | PCDA-DA1616-LPCI-L |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 模拟量输入       | 输入通道数                                            | 32ch单端输入、16ch差动输入                                  | 8ch单端输入                             | 16ch单端输入            | 64ch单端输入<br>32ch差动输入                                | —                 |                    |
|             | 输入范围                                             | 双极±10V、±5V、±2.5V或单极<br>0~+10V、0~+5V、0~+2.5V        | 双极±10V                              |                     |                                                     | —                 |                    |
|             | 输入阻抗                                             | 1MΩ以上                                              | 1MΩ以上                               |                     |                                                     | —                 |                    |
|             | 分辨率                                              | 16bit                                              | 16bit                               |                     |                                                     | —                 |                    |
|             | 转换速度                                             | 2 μsec/ch(Max.)                                    | 10 μsec/ch(Max.)                    |                     |                                                     | —                 |                    |
|             | 转换精度                                             | ±5LSB                                              | ±5LSB                               |                     |                                                     | —                 |                    |
|             | 缓存                                               | 64k Word FIFO或64k Word RING                        | 1k Word                             |                     |                                                     | —                 |                    |
| 模拟量输出       | 输出通道数                                            | 2ch                                                | 2ch                                 | —                   | 4ch                                                 | 8ch               | 16ch               |
|             | 输出范围                                             | 双极±10V、±5V、±2.5V、±1.25V<br>或单极0~+10V、0~+5V、0~+2.5V | 双极±10V                              | —                   | 双极±10V                                              |                   |                    |
|             | 输出阻抗                                             | 1Ω以下                                               | 1Ω以下                                | —                   | 1Ω以下                                                |                   |                    |
|             | 分辨率                                              | 16bit                                              | 16bit                               | —                   | 16bit                                               |                   |                    |
|             | 转换速度                                             | 10 μsec(Max.)                                      | 10 μsec(Max.)                       | —                   | 10 μsec(Max.)                                       |                   |                    |
|             | 转换精度                                             | ±3LSB                                              | ±3LSB                               | —                   | ±3LSB                                               | ±5LSB             | —                  |
|             | 缓存                                               | 64k Word FIFO或64k Word RING                        | 1k Word                             | —                   | 1k Word                                             |                   |                    |
| 数字量输入输出     | 输入点数                                             | 非隔离输入8点(TTL电平、正逻辑)                                 | 非隔离输入4点(TTL电平、正逻辑)                  |                     | 非隔离输入4点(TTL电平、正逻辑)                                  |                   |                    |
|             | 输出点数                                             | 非隔离输出8点(TTL电平、正逻辑)                                 | 非隔离输出4点(TTL电平、正逻辑)                  |                     | 非隔离输出4点(TTL电平、正逻辑)                                  |                   |                    |
|             | 通道数                                              | 2ch                                                | 1ch                                 | —                   | 1ch                                                 |                   |                    |
| 计数器         | 计数方式                                             | 32位递增计数                                            | 32位递增计数                             | —                   | 32位递增计数                                             |                   |                    |
|             | 最大计数                                             | 32位(二进制数)                                          | 32位(二进制数)                           | —                   | 32位(二进制数)                                           |                   |                    |
| 中断          | 1点                                               | 1点                                                 | 1点                                  | —                   | 1点                                                  |                   |                    |
| I/O地址       | 占用2个地址, 分别为:64端口×1、<br>256端口×1                   | 占用64端口                                             |                                     |                     | 占用64端口                                              |                   |                    |
| 消耗电流(Max.)  | 5VDC 1100mA                                      | 5VDC 380mA                                         | 5VDC 260mA                          | 5VDC 450mA          | 5VDC 440mA                                          | 5VDC 850mA        | 5VDC 1100mA        |
| 总线规格/尺寸(mm) | PCI(32bit、33MHz、兼容3.3V和5V插槽)/176.41(L)×105.68(H) | PCI(32bit、兼容3.3V和5V插槽)/121.69(L)×63.41(H)          |                                     |                     | PCI(32bit、33MHz、兼容3.3V和5V插槽)<br>/121.69(L)×63.41(H) |                   |                    |
| 使用连接器       | 96芯半间距接插件(MI(针)型)<br>PCR-96LMD<br>[本多通信工业制造]或等同品 | 10250-52A2JL<br>[3M制造]或等同品                         | HDRA-E58WILFDT-SL<br>[本多通信工业制造]或等同品 |                     | 10250-52A2JL<br>[3M制造]或等同品                          |                   |                    |

控制柜继电器、固态继电器、终端继电器全新首次登场!  
全新推出, 涵盖范围广, 任意挑选。



▶1004



▶1025



▶1020

2013.11

2014.10

7414