

规格追加

交货期缩短

1个起售

马达电源线束

自由长 长度单位0.1m



特长 松下A/S/E系列伺服电机对应马达线束

- 使用原厂指定或同等规格品，品质保证。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。
- 固定、低速可动、高速可动三种电缆可选。



注意

- 请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
- 请勿自行拆卸连接器部分，否则可能致其损坏。
- *2仅用于制动器，须与*1电源线束组合使用。

定制服务 AC伺服 马达电源 马达制动器

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根	第3天
11~15根	第5天
16根~	另定

非库存品

部品表 2554~2555页
接线图 2556页
原厂型号对照表 2613页

指定长度(m)	~0.9	1~4	4.1~20
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%



即时报价 询价请详参 0208



单价	单价折扣率		
1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
标准单价	8.5折起	8.0折起	另定




Order 订货范例

类型	电缆类型	指定长度(m)
SVPPH-MINA1	D	1.5
↓		
型号		
SVPPH-MINA1-D-1.5		

※除标准型号外，还提供免费追加加工及定制No.服务，详情请见2811页。

直接连接用(两端带连接器)



适用放大器	适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度(m)
MINAS A (电源用)	MSMA 3A~08 MQMA 01~04	①两端加工	SVPPH-MINA1	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
	MFMA 04~15		SVPPH-MINA2		
	MFMA 25~45		SVPPH-MINA3		
	MSMA 10~25 MDMA 05~25 MHMA 10~15 MGMA 03~09	②两端加工	SVPPH-MINA4		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 12~45	SVPPH-MINA5			
MINAS S/E (电源用)	MUMS MUMA	⑤两端加工*1	SVPPH-MINS1		
MINAS A (制动器用)	MSMA 3A~08 MQMA 01~04	③两端加工	SVPPH-MINA1B		
	MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 10~15 MGMA 03~09 MFMA 04~15	④两端加工	SVPPH-MINA2BW		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 12~45		SVPPH-MINA3BW		
MINAS S/E (制动器用)	MUMS MUMA	③两端加工*2	SVPPH-MINS1B		