


马达电源线束 接线图


SVPPH-MINA1
产品页 2551



引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄绿

※设备侧接插面视图


SVPPH-MINA2 (AL)
产品页 2551~2552



引脚号	信号名	线色
G	-	-
H	-	-
A	-	-
F	U	红
I	V	白
B	W	蓝
E	FG	黄绿
D	-	-
C	-	-

※设备侧接插面视图


SVPPH-MINA3 (AL)
产品页 2551~2552



引脚号	信号名	线色
A	-	-
B	-	-
C	-	-
D	U	红
E	V	白
F	W	蓝
G	FG	黄绿
H	-	-
I	-	-

※设备侧接插面视图


SVPPH-MINA4 (AL)
产品页 2551~2552



引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿

※设备侧接插面视图

SVPPH-MINA5 (AL)
产品页 2551~2552



引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿

※设备侧接插面视图


SVPPH-MINA1B
产品页 2551



引脚号	信号	线色	
		A、B	D
1	B1	黑1	黑
2	B2	黑2	白

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性


SVPPH-MINA2BW (AL)
产品页 2551~2552



引脚号	信号	线色	
		A、B	D
G	B1	黑1	黑
H	B2	黑2	白
A	-	-	-
F	U	红	红
I	V	白	白
B	W	蓝	蓝
E	FG	黄绿	黄绿
D	-	-	-
C	-	-	-

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性


SVPPH-MINA3BW (AL)
产品页 2551~2552



引脚号	信号	线色	
		A、B	D
A	B1	黑1	黑
B	B2	黑2	白
C	-	-	-
D	U	红	红
E	V	白	白
F	W	蓝	蓝
G	FG	黄绿	黄绿
H	-	-	-
I	-	-	-

※设备侧接插面视图
※无极性

SVPPH-MINS1
产品页 2551



引脚号	信号名	线色
1	1	红
2	4	白
3	6	蓝
4	3	黄绿

※设备侧接插面视图

SVPPH-MINS1B
产品页 2551



引脚号	信号	线色	
		A、B	D
1	B1	黑1	黑
2	B2	黑2	白

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引