

## BNC型

RoHS10

20 CAD  
可从网页下载

## 特长

## 经济型BNC连接器

- 嵌合采用易拆装的卡扣方式。
- 经济型BNC线束请参阅(▶415页)。



注意

- 为发挥产品应有性能, 请使用与之相匹配的电缆(▶565页)。
- 压接请使用推荐工具(▶1044页)。
- 不同型号产品, 其接线方式也可能不同, 详情请参阅▶1032页。

镀金

MIL

压接

卡扣  
锁定Delivery  
交货期

## 发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

## 折扣表

1~49个 标准单价

50~99个 10% off

100个~ 15% off

同轴电缆用  
接头中继用  
转接头面板·电路板  
用接头同轴连接器  
专用工具Order  
订货范例

型号

MF70P1-NR501

## 规格表

1个起接受订购!


型号	形状 (注1)	端头 形状	接线方法 (▶1032页)	适用电缆 (▶565页)	推荐包覆剥离尺寸			尺寸图	特性 阻抗 Ω	频带 GHz	额定 电压 Vrms	耐电压 Vrms	VSWR (Max)	接触电阻 mΩ以下	绝缘电阻 MΩ以上	重量 (g)		
					A	B	C											
MF70P1-NR501	LP	插针	方式3	RG-58AU	4	9.2	16.7	D	50	4	500	1500	3	5000	1.4	18		
MF70P1-NR509				RG-188AU/1.5D-2V	2.4	9.2	16.7									1.5	19	
MF70P1-NS501				RG-58AU	4	8.5	16									E	1.2	11
MF70P1-NS509				RG-188AU/1.5D-2V	4.8	8.8	16										1.4	11
MF70J1-NS501	J	插孔	方式2	RG-58AU	4	7.2	14.7	F	50	4	500	1500	3	5000	1.4	10		
MF70J1-NS509				RG-188AU/1.5D-2V	4.8	8.5	16.5								1.3	10		
MF70J1-AS501				RG-58AU	4	9.4	16.9								G	1.3	12	
MF70J1-AS509				RG-188AU/1.5D-2V	4.8	9.4	17.3									1.3	12	
MF70J1-FS501	PJ	插孔	方式2	RG-58AU	4	9.2	16.7	H	50	4	500	1500	3	5000	1.3	13		
MF70J1-FS509				RG-188AU/1.5D-2V	4.8	9.2	17.3								1.4	13		

(注1): 形状请参考▶1032页

## M 材质 / 加工方式

零件名	材质	加工方式
主体·金属部	黄铜	镀镍
端头	插针	镀金
	插孔	镀金
绝缘子	PTFE·Delrin	-
夹紧套圈	黄铜	镀镍
夹紧垫片	硅橡胶	-






## 推荐包覆剥离尺寸



A、B、C尺寸请参考价格表

## 尺寸图

(单位: mm)

MF70P1-NR501  
MF70P1-NR509MF70J1-NS501  
MF70J1-NS509MF70J1-AS501  
MF70J1-AS509MF70P1-NS501  
MF70P1-NS509MF70J1-FS501  
MF70J1-FS5092018.4  
▼  
2019.3