

BNC型接头

BNC

RoHS



20 CAD
可从网页下载

特长

经济型BNC连接器

- 嵌合采用易拆装的卡口方式。
- 连接器的形状可参阅(▶3703页)确认。
- 经济型BNC线束请参阅(▶2403页)。



注意

- 为发挥产品应有性能, 请使用与之相匹配的电缆(▶4253页)。
- 压接请使用推荐工具(▶3719页)。
- 不同型号产品, 其接线方式也可能不同, 详情请参阅▶3706页。

镀金 MIL 压接 卡口 锁定



Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~49个 次日(当日)

50个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号

MF70P1-NR501



即时报价

询价请详参
▶0208

Web 报价
24小时

米思米报价
http://cn.misumi-ec.com

E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn

Fax 报价 | 021-6710-8687


型号	形状 (注1)	触头 形状	接线方法 (▶3706页)	适用电缆 (▶4253页)	推荐包覆剥离尺寸			尺寸图	单价折扣率			
					A	B	C		1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
MF70P1-NR501	LP	插针	方式3	RG-58AU	4	9.2	16.7	D	标准单价 7.5折起	6.0折起	另定	
MF70P1-NR509				RG-188AU/1.5D-2V	2.4	9.2	16.7	D				
MF70P1-NS501	P	插针	方式3	RG-58AU	4	8.5	16	E				
MF70P1-NS509				RG-188AU/1.5D-2V	4.8	8.8	16	E				
MF70J1-NS501	J	插孔	方式2	RG-58AU	4	7.2	14.7	F				
MF70J1-NS509				RG-188AU/1.5D-2V	4.8	8.5	16.5	F				
MF70J1-AS501	BJ	插孔	方式2	RG-58AU	4	9.4	16.9	G				
MF70J1-AS509				RG-188AU/1.5D-2V	4.8	9.4	17.3	G				
MF70J1-FS501	PJ	插孔	方式2	RG-58AU	4	9.2	16.7	H				
MF70J1-FS509				RG-188AU/1.5D-2V	4.8	9.2	17.3	H				

(注1): 形状请参考▶3702页

M 材质 / 加工方式

零件名	材质	加工方式
主体・金属部	黄铜	镀镍
触头	插针	黄铜
	插孔	磷青铜
绝缘子	PTFE・Delrin	—
夹紧套圈	黄铜	镀镍
夹紧垫片	硅橡胶	—

推荐包覆剥离尺寸




A、B、C尺寸请参考价格表

尺寸图


D

MF70P1-NR501
MF70P1-NR509




E

MF70P1-NS501
MF70P1-NS509




F

MF70J1-NS501
MF70J1-NS509




G

MF70J1-AS501
MF70J1-AS509



H

MF70J1-FS501
MF70J1-FS509




(单位: mm)

特性

型号	特性阻抗 Ω	频带 GHz	额定电压 Vrms	耐电压 Vrms	VSWR (0.1~4GHz)	接触电阻 m Ω 以下	绝缘电阻 M Ω 以上	重量 (g)
MF70P1-NR501	50	4	500	1500	1.4Max	3	5000	18
MF70P1-NR509					1.5Max			19
MF70P1-NS501					1.2Max			11
MF70P1-NS509					1.4Max			11
MF70J1-NS501					1.4Max			10
MF70J1-NS509					1.3Max			10
MF70J1-AS501					1.3Max			12
MF70J1-AS509					1.3Max			12
MF70J1-FS501					1.3Max			13
MF70J1-FS509					1.4Max			13

接线步骤



产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引

端子台与线束成套出售，
选型简单方便，价格更优惠！



▶3906



▶3931



▶2094

2013.11

2014.10

3706