

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

APCJ-101SQ

1个起接受订购!

型号	APCJ-101SQ
插口形状	公
额定电流	10A
额定电压	250V
耐电压	AC2000V/sec
绝缘电阻	DC500V 100MΩ (min)
连接器类型	C14
重量 (g)	11

特长

依据IEC标准的C14输入型插座

- 本产品可与符合IEC60320标准 (原IEC320) 的C13型的电源插头连接。
- 本产品为螺钉固定型面板安装用输入型电源插座, 从面板正面与背面都可安装。
- 可使用187系列 (t=0.8) 的引板端子进行接线。
- ULNo.E117978

Delivery
交货期

发货日期

1~100个	次日 (当日)
101个~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	25% off

■ 尺寸图



(单位: mm)

安装尺寸 (推荐)

带开关卡扣固定型 (C14 公)

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

APCJ-101-1FSA-01

1个起接受订购!

型号	APCJ-101-1FSA-01
插口形状	公
额定电流	6A
额定电压	250V
开关类型	2P
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量 (g)	15

特长

依据IEC标准的C14输入型插座

- 本产品可与符合IEC60320标准 (原IEC320) 的C13型插座连接使用。
- 是快插型面板安装用电源插座。
- 可使用187系列 (t=0.8) 的引板端子进行接线。
- ULNo.E117978。
- 含2P开关 (串联)。

Delivery
交货期

发货日期

1~50个	次日 (当日)
51个~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	35% off

■ 尺寸图



(单位: mm)

安装尺寸 (推荐)

板厚: 0.8~2.0mm