


Heat Shrinkable Tubes

热收缩管

接地线用 阻燃 经济型

Order
订货范例

型号

HSHTYG-2-10P

特长

90℃收缩的地线的热收缩管

- 符合欧洲标准地线色彩的热收缩管。
- 满足UL224VW-1阻燃等级。
- 无卤黄绿热收缩管。

UL

无卤

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4盒	标准单价
5~9盒	19% off
10盒~	24% off

规格表

1盒起接受订购!

型号	每盒装	收缩前尺寸(mm)		完全收缩后尺寸(mm)		重量(g/m)
		内径	壁厚	内径	壁厚	
HSHTYG-2-10P	1m×10根	2.5±0.3	0.2±0.1	≤1.00	0.42±0.06	2.3
HSHTYG-3-10P		3.5±0.3	0.25±0.1	≤1.50	0.46±0.06	3.1
HSHTYG-4-10P		4.5±0.3		≤2.00	0.48±0.06	5.6
HSHTYG-5-10P		5.5±0.4		≤2.50	0.5±0.1	5.2
HSHTYG-6-10P		6.5±0.4	0.28±0.12	≤3.00	0.56±0.1	8.3
HSHTYG-8-10P		8.5±0.5	0.3±0.12	≤4.00	0.6±0.1	9.1
HSHTYG-10-10P		10.5±0.5		≤5.00		10.6
HSHTYG-12-10P		12.5±0.5		≤6.00		12.8

材质/性能

项目	特性值
材质	乙烯酯酸乙烯酯
开始收缩温度(℃)	90
温度等级(℃)	125
径向收缩率(%)	≥50
轴向收缩率(%)	≤5
抗张强度(MPa)	≥10.4
断裂伸长率(%)	≥200
老化后抗张强度(MPa)	≥7.3
断裂伸长率(%)	≥100
耐电压等级(V)	600
体积电阻率(Ω·cm)	10 ¹⁴
击穿强度(kV/mm)	≥15
燃烧性	VW-1
同心率(%)	≥65
颜色	黄/绿
收缩率	2.5:1

耐高压 无卤

Order
订货范例

型号

NAHOS-40-2

特长

耐高压环保型热收缩管

- 能持久耐高压的厚壁型收缩管。
- 燃烧时不会产生有毒气体。
- 无卤环保。

Delivery
交货期

发货日期

1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4根	标准单价
5~9根	6% off
10根~	11% off

规格表

1根起接受订购!

型号	长度(m/根)	收缩前的内径(mm)	收缩后的内径(mm)	收缩后的壁厚(mm)	重量(g/根)
NAHOS-30-2	2	30	12	3	113
NAHOS-40-2		40	16	3	140
NAHOS-50-2		50	20	3	173
NAHOS-75-2		75	30	3	255
NAHOS-100-2		100	40	3	316

材质/性能

项目	特性值
材质	交联聚烯烃
收缩温度	110℃以上
收缩率	2.5:1
使用温度范围	-40℃~+105℃
颜色	红褐
抗拉强度	11.8MPa
延伸率	700%
长度方向的收缩	-10~0%
体积电阻率	10 ¹³ Ω·cm
绝缘耐压值	20kV/mm
耐电压	42kV/60秒(GB1408-89)