

扎带

扎带固定座

标识部件

电线固定头

电线保护衬套

电线夹

配线固定夹

工业用胶带

Cable Glands

电线固定头

金属制 防水型

NEW
新产品HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

特长

金属制且耐腐蚀性、耐磨损性强的电
缆固定头

- 提高了耐腐蚀性、耐磨损性的金属制电缆固定头。
- 面板接合面附带O形圈，提高了防水、防尘性。
- IP68保护结构(PG螺纹型)・IP69K保护结构(M螺纹型)



注意

- ・本产品不附带橡胶密封圈和锁紧螺母。
- ・请根据需要购买橡胶密封圈和锁紧螺母。
- ・根据订购数量，每次的交货期可能有所不同。
- ・外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

M材质特性

材质	主体、盖	黄铜(镀镍)
	密封圈	氯丁橡胶
	电缆固定部分	尼龙6
	O形圈	丁腈丁烯
使用温度范围		-25℃~+100℃
颜色		银色

Order
订货范例


型号

MSS9

规格表

型号	螺纹规格	螺纹外径 (mm)	尺寸(mm)							适用电缆外径 (mm)	重量 (g)
			SW	A	B	C(max)	C(min)	D	E		
MSS7	PG7	12.5	14	15.5	7.0	26	21	5	13	φ2~6.5	10.3
MSS9	PG9	15.2	17	18.9	8.5	29	24	6	15	φ3~8	17.4
MSS11	PG11	18.6	20	22.2	10.5	33	27	7	17	φ4~10	24.5
MS-M12	M12×1.5	12	16	17.6	7.4	27.3	22.4	6.5	12.6	φ3.5~7	16.4
MS-M16	M16×1.5	16	20	22.0	10.4	32.0	25.2	7	14.1	φ4.5~10	27.1

尺寸图



(单位: mm)

分解图片

NEW
新产品HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

细长型



特长

最适用于固定狭窄处电线引出部分的
电缆固定头

- 实现省空间化的细长型电缆固定头。
- 外形小，在狭小的空间内也可安装。
- 最适用于固定传感器、小型电机等的电线引出部分。
- 高刚性的金属性能。
- IP67保护结构。也具有耐油性能。



注意

- ・安装螺母另售。

M材质特性

材质	O型圈、衬套	耐油型NBR
	紧固帽、螺纹接头	黄铜(镀镍)
	护套	PBT
	使用温度范围	-25~100℃

Order
订货范例

型号

CRMPT


No.

M6-2540

规格表

型号	No.	适用电线直径 (mm)	螺纹规格	尺寸(mm)				重量(g)	安装孔径	适用板厚
				A(φ)	SW	B	C			
CRMPT	M6-2540	φ2.5~4	M6(P=0.5)	8.8	8	15.3	4.5	4	φ6	2mm以下
	M7-3550	φ3.5~5	M7(P=0.5)	10	9			5	φ7	
	M8-4560	φ4.5~6	M8(P=0.5)	11	10				φ8	
	M9-5570	φ5.5~7	M9(P=0.5)	12	11			10	φ9	
	M12-80100	φ8~10	M12(P=0.5)	16	15	19.8			φ12	

尺寸图



(单位: mm)

结构图和材质

