

通用规格

特长

- 广泛用于FA设备等领域，针距为4.2mm的小型、高密度中继尼龙连接器。
- 由于带连接后的锁定构造，因此是一种能防止因振动而脱落的连接器。
- 4.2mm针距的连接器已获得UL、CSA标准的认证，无论性能、品质方面都可放心使用。
UL No. E29179 CSA No. LR19980

基本规格

项目		内容
额定电压		AC/DC600V(MAX)
额定电流		9A
耐电压		AC1500V(1分钟)
绝缘电阻		1000MΩ 以上
接触电阻	环境试验后	10mΩ 以下
适用电线范围		AWG24~16(0.2~1.2mm ²)
适用电线包覆外形尺寸		1.3~3.1mm
使用温度范围		-40℃~+105℃
适用面板厚度		0.8~2.0mm

M 材质

项目		材质	表面处理/颜色
外壳	MX422XXX	尼龙 66(UL94V-2)	白色
	MX422XXX		
	MX420XXX	尼龙 66(UL94V-0)	白色
	MX420XXX		
压接端头	MXAWG2418	黄铜	镀锡
	MXAWG2418		
	MXAWG16	磷青铜	镀锡
	MXAWG16		

组合方法

