


MINAS A6/A5系列伺服马达编码器线束 自由指定长度

自由长



特长

松下A6/A5系列伺服电机对应编码器线束

- 使用原厂指定或同等规格品，品质保证。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。
- 固定、低速可动、高速可动三种电缆可选。



注意

- 请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
- 请勿自行拆卸连接器部分，否则可能致其损坏。

定制
服务

AC
伺服

编码器
信号



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根	第3天
11~15根	第5天
16根~	另定



Discount
折扣

折扣表

1~15根	标准单价
16~49根	10% off
50根~	15% off



Order
订货范例

类型	电缆类型	指定长度 (m)
SVEPH-A51	B	1.5
↓		
型号		
SVEPH-A51-B-1.5		

零部件表 ▶109~110页


接线·线色图 ▶111页

原厂型号对照表 ▶172页

指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~20
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%


※除标准型号外，还提供免费追加加工服务，详情请见▶412页。

直接连接用(两端带连接器)




适用放大器	A6适用马达	A5适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A6/A5	MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW	50W~750W 20位增量式	①两端加工	SVEPH-A51	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
	0.85 kW~5.0kW 20位增量式	0.9kW~1.5kW 20位增量式	②两端加工	SVEPH-A52		
	-	MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W	③两端加工	SVEPH-A53		
	MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW	-		SVEPH-A56		

现场加工用(一端带连接器)



适用放大器	A6适用马达	A5适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A6/A5	MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW	50W~750W 20位增量式	④放大器侧加工	SVEPH-A51-HA	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
			⑤马达侧加工	SVEPH-A51-HM		
	0.85 kW~5.0kW 20位增量式	0.9kW~1.5kW 20位增量式	④放大器侧加工	SVEPH-A52-HA		
			⑥马达侧加工	SVEPH-A52-HM		
	MSMF 50W~1.0kW MQMF 100W~400W MHMF 50W~1.0kW	MSMD 50W~750W MHMD 200W~750W	④放大器侧加工	SVEPH-A53-HA		
			⑦马达侧加工	SVEPH-A53-HM		

省空间用(弯角型)



适用放大器	A6适用马达	A5适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A6/A5	0.85kW~5.0kW 20位增量式	0.9kW~1.5kW 20位增量式	⑧两端加工	SVEPH-A52AL	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
			⑨马达侧加工	SVEPH-A52AL-HM		