


松下电机伺服马达线束

MINAS A4系列伺服马达电源线束 自由指定长度

自由长



特长 松下A4系列伺服电机对应马达线束

- 使用原厂指定或同等规格品，品质保证。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。
- 固定、低速可动、高速可动三种电缆可选。



- ・请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
- ・请勿自行拆卸连接器部分，否则可能致其损坏。
- ・*2仅用于制动器，须与*1电源线束组合使用。

零部件表 ①118~119页

接线·线色图 ①20页

原厂型号对照表 ①172页



Order
订货范例

类型	电缆类型	指定长度 (m)
SVPPH-MIA41	D	1.5



型号
SVPPH-MIA41-D-1.5

指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~20
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%

※除标准型号外，还提供免费追加加工服务，详情请见①412页。



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根	第3天
11~15根	第5天
16根~	另定




Discount
折扣

折扣表


1~15根	标准单价
16~49根	10% off
50根~	15% off

直接连接用 (两端带连接器)




适用放大器	适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A4 (电源用)	MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09	①两端加工	SVPPH-MIA41S	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
	MFMA 04~15		SVPPH-MIA43S		
	MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20	②两端加工	SVPPH-MIA41		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45		SVPPH-MIA42		
	MFMA 25~45		SVPPH-MIA44		
	MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08	③两端加工*1	SVPPH-MIA45S (无B型电缆)		
MINAS A4 (制动器用)	MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20	④两端加工	SVPPH-MIA41BW	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
	MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15	⑤两端加工	SVPPH-MIA41BSW		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45		SVPPH-MIA42BW		
	MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08		SVPPH-MIA43B		
		⑥两端加工*2			

现场加工用（一端带连接器）



适用放大器	适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A4 (电源用)	MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09	⑦马达侧加工	SVPPH-MIA41S-HM	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
	MFMA 04~15		SVPPH-MIA43S-HM		
	MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20		SVPPH-MIA41-HM		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45		SVPPH-MIA42-HM		
	MFMA 25~45		SVPPH-MIA44-HM		
	MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08	⑨马达侧加工	SVPPH-MIA45S-HM		
MINAS A4 (制动器用)	MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20	⑧马达侧加工	SVPPH-MIA41BW-HM		
	MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15		SVPPH-MIA41BSW-HM		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45		SVPPH-MIA42BW-HM		
	MSMD 5A~08 MQMA 01~04 MAMA 01~08	⑨马达侧加工	SVPPH-MIA43B-HM		

省空间用（弯角型）



适用放大器	适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度 (m)
MINAS A4 (电源用)	MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09	⑩两端加工	SVPPH-MIA41SAL	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
		⑪马达侧加工	SVPPH-MIA41SAL-HM		
	MFMA 04~15	⑩两端加工	SVPPH-MIA43SAL		
		⑪马达侧加工	SVPPH-MIA43SAL-HM		
	MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20	⑫两端加工	SVPPH-MIA41AL		
		⑪马达侧加工	SVPPH-MIA41AL-HM		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45	⑫两端加工	SVPPH-MIA42AL		
		⑪马达侧加工	SVPPH-MIA42AL-HM		
	MFMA 25~45	⑫两端加工	SVPPH-MIA44AL		
		⑪马达侧加工	SVPPH-MIA44AL-HM		
MINAS A4 (制动器用)	MSMA 20 MDMA 20 MHMA 20	⑬两端加工	SVPPH-MIA41BWAL		
		⑭马达侧加工	SVPPH-MIA41BSWAL-HM		
	MSMA 10~15 MDMA 10~15 MHMA 05~15 MGMA 09 MFMA 04~15	⑮两端加工	SVPPH-MIA41BSWAL		
		⑭马达侧加工	SVPPH-MIA41BSWAL-HM		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 30~50 MGMA 20~45 MFMA 25~45	⑮两端加工	SVPPH-MIA42BWAL		
		⑭马达侧加工	SVPPH-MIA42BWAL-HM		

PLC线束
连接器转换·分支线束
伺服马达线束
触摸屏线束
RS-232C线束
FA网络对应线束
网线
矩形连接器线束
同轴连接器线束
测量通信线束