

Displays
显示器

12.1英寸 SVGA 模拟RGB输入

库存品
隔天发货20 CAD
可从网页下载

※有可能在未进行预告的情况下对产品外观以及规格进行更改。

Order
订货范例

型号

FADP-121

特长

LED背灯，超长寿命液晶显示器！

- 12.1英寸 高亮度 TFT LCD。
- 前面板OSD控制键。
- 具有待机节能模式。
- 高强度铝合金面板，轻便美观。
- LED背灯，经久耐用。
- 安装方式兼容嵌入式，壁挂式。
- 另可选购挂壁式显示器支架（▶1658页～）。



注意

- 在低温环境或长时间未使用时，可能发生背灯不亮的情况。此时请连续开关电源2~3次。
- 由于受LCD面板的供需关系的影响，该商品可能会发生价格上涨的情况，请知晓。
- 该商品通常情况下，备有库存。但因生产所需时间较长，故请尽量提前一个月订货。

SVGA

VESA
75VESA
100

CCC

Delivery
交货期

发货日期

1~5台	次日(当日)
6台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4台	标准单价
5~9台	6% off
10台~	11% off


规格表

1台起接受订购!

型号		FADP-121
LCD 面板	类型	TFT 彩色 LCD
	尺寸	12.1 英寸
	扫描方式	逐行扫描
	显示区域	246.00mm(H)×184.50mm(V)
	最大分辨率	800×600
	点距	0.3075mm(H)×0.3075mm(V)
	响应时间	30ms
	显示颜色	26万色
视角(最大)		上下: 178° 左右: 178°
平均亮度		500cd/m ²
对比度		1500: 1
输入信号	信号方式	RGB模拟接口
	周期	H/V分离式
	扫描频率	行频: 31~56KHz 场频: 56~75Hz
输入端子		VGA: HD-15针 插孔
电源输入方式		AC电源适配器 DC12V
电源适配器	输入	AC100~240V
	输出	DC12V/4.0A(最大)
	电线长	1.8m
显示器功耗		≤16W
按键功能		POWER, LEFT, RIGHT, MENU, AUTO
显示语言		中 / 英 / 日 / 其他
电源管理功能		符合VESA DPMS方式
即插即用		支持
背灯类型 / 寿命		LED/50,000小时(25℃) * 非保证值
显示模式		DOS, VGA, SVGA
防护等级		IP30
使用环境	工作环境	0℃~+45℃, 10%~90%RH不结露
	存储环境	-10℃~+60℃, 10%~90%RH不结露
抗震动		1.5G加速度(振动频率10~200Hz, 峰-峰值)X、Y、Z 三个方向各做30分钟
抗冲击		50G加速度持续20ms, 双极性半正弦波X、Y、Z 三个方向
整机尺寸		357.5×284×47.4mm(L×H×D)
颜色 / 材质		黑色 / 铝合金面板
净重量		≤2.4Kg
认证规格		ccc
寿命		平均无故障工作时间50,000小时

■ 尺寸图

(单位: mm)

(公差: $\pm 0.8\text{mm}$)

正面外部控制图



1. 电源开关
2. 电源指示灯
3. 选择键(向左 / 减少)
4. 选择键(向右 / 增加)
5. 目录表 / 选择
6. 自动调节键 / 退出

背面接口图



电源接口 VGA接口

A 附属品



①	AC电源适配器1个
②	电源线(1.8m)
③	VGA信号线
④	壁挂式安装用螺钉
⑤	嵌入式安装用挂钩螺钉组件
-	合格证, 说明书(中文), 防潮剂