

运动电缆

通用电缆

单芯电缆

网络电缆

按用途电缆

加工电缆

特性速查图




主要规格

护套颜色	黑
获得标准	CCC, CE
UL文件No.	—
GB编号	GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003 RVV
额定电压	0.5平方 300/300 0.75~2.5平方 300/500 V
使用温度范围	-15~70 °C
耐燃性	—
弯曲半径	外径 X 8 (固定部位)
mm	X — (可动部位)

※以上均为参考值，并非保证值

结构图



电流减少系数

环境温度(°C)	20	30	40	50	60
电流减少系数	1.1	1	0.86	0.71	0.5

允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。



- ※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
- ※规格变换仅供参考。详情请参阅●595页的线号表。
- ※允许电流值为参考值，并非保证值。
- ※材质的含义
 - 【电镀】锡…镀锡软铜线
 - 【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
 - P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂
 - ※…其他
- ※颜色，柔软度可能会因制造商的变更而改变。
- 最新资料请参阅产品目录专用web网站。

线芯识别表

5芯及5芯以下	2	3	4	5
颜色识别	棕	棕	棕	棕
	蓝	蓝	黑	黑
	—	黄 绿	灰	灰
	—	—	黄 绿	蓝
6芯及以上	黄绿线+白色线芯绝缘表面连续印刷黑色数字1, 2, 3, 4, 5……			
数字识别				

※绝缘颜色为参考值，实物可能会存在色差。

印字确认



CCC 60227IEC 53(RVV) 300/500V 1.5SQ 4C
GB/T5023.5-2008/IEC60227-5: 2003 CE

※上述印字为使用范例，实际印字可能会因每个规格
(芯数 / 截面积)的不同而不同