



制造商: CONTEC


Order
订货范例

型号

PCDA-ADA16322-PCI-F

特长

输入8~64ch, 输出4~16ch

●大部分支持半高型PCI卡槽。



注意

- 外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- 需要从扩展槽供给+5V电源。


Delivery
交货期

发货日期

1~5台	次日(当日)
6台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。


Discount
折扣

折扣表

1~4台	标准单价
5~9台	4% off
10台~	6% off

规格表

1台起接受订购!

型号		PCDA-ADA16322-PCI-F	PCDA-ADA1682-LPCI-L	PCDA-ADA1616-LPCI-L	PCDA-AD1664-LPCI-LA	PCDA-DA164-LPCI-L	PCDA-DA168-LPCI-L	PCDA-DA1616-LPCI-L
模拟量输入	输入通道数	32ch单端输入、16ch差动输入	8ch单端输入	16ch单端输入	64ch单端输入 32ch差动输入	-		
	输入范围	双极±10V、±5V、±2.5V或单极0~+10V、0~+5V、0~+2.5V	双极±10V			-		
	输入阻抗	1MΩ以上	1MΩ以上			-		
	分辨率	16bit	16bit			-		
	转换速度	2μsec/ch(Max.)	10μsec/ch(Max.)			-		
	转换精度	±5LSB	±5LSB			-		
	缓存	64k Word FIFO或64k Word RING	1k Word			-		
模拟量输出	输出通道数	2ch	2ch	-		4ch	8ch	16ch
	输出范围	双极±10V、±5V、±2.5V、±1.25V或单极0~+10V、0~+5V、0~+2.5V	双极±10V	-		双极±10V		
	输出阻抗	1Ω以下	1Ω以下	-		1Ω以下		
	分辨率	16bit	16bit	-		16bit		
	转换速度	10μsec(Max.)	10μsec(Max.)	-		10μsec(Max.)		
	转换精度	±3LSB	±3LSB	-		±3LSB	±5LSB	
	缓存	64k Word FIFO或64k Word RING	1k Word	-		1k Word		
数字量输入输出	输入点数	非隔离输入8点(TTL电平、正逻辑)	非隔离输入4点(TTL电平、正逻辑)			非隔离输入4点(TTL电平、正逻辑)		
	输出点数	非隔离输出8点(TTL电平、正逻辑)	非隔离输出4点(TTL电平、正逻辑)			非隔离输出4点(TTL电平、正逻辑)		
计数器	通道数	2ch	1ch			1ch		
	计数方式	32位递增计数	32位递增计数			32位递增计数		
	最大计数	32位(二进制数)	32位(二进制数)			32位(二进制数)		
中断		1点	1点			1点		
I/O地址		占用2个地址，分别为：64端口×1、256端口×1	占用64端口			占用64端口		
消耗电流(Max.)		5VDC 1100mA	5VDC 380mA	5VDC 260mA	5VDC 450mA	5VDC 440mA	5VDC 850mA	5VDC 1100mA
总线规格/尺寸(mm)		PCI(32bit、33MHz、兼容3.3V和5V插槽)/176.41(L)×105.68(H)	PCI(32bit、兼容3.3V和5V插槽)/121.69(L)×63.41(H)			PCI(32bit、33MHz、兼容3.3V和5V插槽)/121.69(L)×63.41(H)		
使用连接器		96芯半间距接插件[M(针)型]PCR-96LMD[本多通信工业制造]或等同品	10250-52A2JL[3M制造]或等同品		HDRA-E58WILFDT-SL[本多通信工业制造]或等同品	10250-52A2JL[3M制造]或等同品		