


对绞线加工电缆

通用单芯 UL1007 300V



Order
订货范例

类型	AWG	颜色组合	指定长度
UL10584	22	R-BK	50
↓			
型号			
UL10584-22-R-BK-50			

特长



注意

- 运动单芯电缆的对绞加工可有效减轻电磁干扰。
- 对绞加工使电线更柔软。
- 产品为2根芯线对绞。
- 指定长度为加工前电线长度，加工后长度将会缩短5%。
- 因加工条件限制，不能指定绞距。
- 单芯电线规格见▶546页

UL

对绞



Delivery
交货期

发货日期

第5天



Discount
折扣

折扣表


1~4根	标准单价
5~9根	10% off max
10根~	20% off max

规格表

1根起接受订购!

类型	AWG	导线截面积 (mm ²)	颜色组合	指定长度
UL10584	24	0.2	R(红) ● BK(黑) ● BE(蓝) ● W(白) ○ G(绿) ● Y(黄) ● BR(棕) ●	10 · 50
	22	0.3		
	20	0.5		
	18	0.75		

运动单芯 UL10958 300V



Order
订货范例

类型	AWG	颜色组合	指定长度
UL1007	22	R-BK	100
↓			
型号			
UL1007-22-R-BK-100			

特长



注意

- 通过对绞加工能够有效减轻电磁干扰。
- 对绞可使电线更柔软。
- 产品为2根芯线对绞。
- 指定长度为加工前电线长度，加工后长度将会缩短5%左右。
- 因加工条件限制，不能指定绞距。
- 单芯电线规格见▶551页

UL

对绞



Delivery
交货期

发货日期

第5天



Discount
折扣

折扣表

1~4根	标准单价
5~9根	10% off max
10根~	20% off max

规格表

1根起接受订购!

类型	AWG	导线截面积 (mm ²)	颜色组合	指定长度
UL1007	26	0.12	R(红) ● BK(黑) ● BE(蓝) ● W(白) ○ Y(黄) ● O(橙) ● BR(棕) ●	100
	24	0.2		
	22	0.3		
	20	0.5		
	18	0.75		
	16	1.25		

运动电缆

通用电缆

单芯电缆

网络电缆

按用途电缆

加工电缆