




特长

低成本CCC/CE单芯

- 取得CCC、CE两种规格，国内或出口均可使用。
- 结合市场同类产品特点，最大限度地降低了成本。
- 适合机器设备内部布线。
- 常备库存，最快当天发货。



注意

a.切割订购：末位数字为长度(100m以下)

b.整卷订购：末位数字为100

注意：1卷=100m

· 颜色、柔软度可能会因设计变更而改变，米思米将不另行通知。



Order
订货范例


类型	截面积	颜色	长度
RV	0.5	BK	100
型号			
RV-0.5-BK-100			

规格表

类型	截面积 (mm ²)	颜色	长度	AWG 规格	电缆 外径 (mm)	参考 重量 kg/km	电气特性				导体			绝缘	
							允许电流 A (30℃)	导体电阻 Ω/km (20℃)	绝缘特性 MΩ/km (70℃)	耐电压 V/5分钟	芯线结构 (根/mm)	外径约 (mm)	电镀	厚度 (mm)	材质
RV	0.5	W(白) ○ BK(黑) ● R(红) ● BE(蓝) ● Y(黄) ● GY(绿/黄) ●	100 (整卷销售)	20	2.2	9.1	8.6	39以下	0.013以上	2000	16/0.2	0.95	无	0.6	PVC
	0.75			18	2.4	11.8	11	26以下	0.011以上	2000	24/0.2	1.25		0.6	
	1.0			17	2.6	14.8	13.2	19.5以下	0.01以上	2000	32/0.2	1.35		0.6	
	1.5			15	3.1	20.7	17.2	13.3以下	0.01以上	2500	30/0.25	1.6		0.7	
	2.5			13	3.7	31.9	24.1	7.98以下	0.009以上	2500	49/0.25	2.05		0.8	
	4.0			11	4.3	47.2	32.9	4.95以下	0.007以上	2500	56/0.3	2.63		0.8	

整卷接受订购!

特性速查图



— RV

※ 上图请作为特性的参考使用

主要规格

护套颜色	白, 黑, 红, 蓝, 黄, 绿/黄
获得标准	CCC
UL文件No.	-
GB编号	GB5023.3 60227IEC06 RV/02 RV
额定电压	300/500(1.5SQ以上450/750) V
使用温度范围	-15~+70 °C
耐燃性	-
弯曲半径	外径 X 10 (固定部位) mm X - (可动部位)

※ 以上均为参考值, 并非保证值

电流减少系数

环境温度(℃)	30	40	50	60
电流减少系数	1	0.89	0.77	0.63


允许通过最大电流值为 30℃ 悬空布设 1 根时的理论数值。
周围温度在 30℃ 以上时与以上电流减少系数相乘可得出
该温度下的允许通过电流的理论值。



注意

- ※ 注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
- ※ 规格变换仅供参考。详情请参阅 595 页的线号表。
- ※ 允许电流值为参考值, 并非保证值。
- ※ 材质的含义
 - 【电镀】锡...镀锡软铜线
 - 【材质】PVC...氯乙烯 PE...聚乙烯类材料
 - P...聚酯类材料 氟...各种氟树脂 ※...其他
- ※ 颜色、柔软度可能会因制造商的变更而改变。
- ※ 最新资料请参阅产品目录专用web网站。

印字确认



※ 印字实际成一行

※ 上述印字为使用范例, 实际印字可能会因每个规格(芯数 / 截面积)的不同而不同