


EL Connectors
EL连接器

端头

库存品
隔天发货

RoHS10



NYEL-T-M-5000P

NYEL-T-FM-5000P

特长 采用锁爪，容易插入外壳内

●EL连接器专用端头。



注意

· 请注意包装数量。

压着 镀锡

Delivery
交货期

发货日期

1~20卷	次日(当日)
21卷~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19卷	标准单价
20~49卷	5% off
50卷~	10% off

Order
订货范例


型号

NYEL-T-M-5000P

规格表

1卷起接受订购!

MISUMI型号	类型	包装数量	包装方式	适用电线截面积	包覆外径	材质	表面处理
NYEL-T-M-5000P	插针	5000个	卷状	AWG#16~20	3.4mm以内	磷青铜	镀锡
NYEL-T-FM-5000P	插孔						



独创手动压接工具

库存品
隔天发货

特长 EL系列连接器专用简易压接工具

●EL系列连接器试制、维护用简易压接工具。



注意

- 本品是面向试制、维护作业开发的工具。量产时，建议使用连接器原厂指定工具。
- 模具一体型工具。
- 该工具不能进行校正。

Delivery
交货期

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9把	标准单价
10~19把	10% off
20把~	15% off

Order
订货范例

型号

MSHT-J05


规格表

1把起接受订购!


型号	适用端头	端头类型	适用电线			重量(g)
			导体截面积mm ²	AWG	包覆外径φmm	
MSHT-J05	NYEL-T-M-100P	插针	0.13~0.5	26~20	1.3~2.7	600
	NYEL-T-FM-100P	插孔	0.13~0.5	26~20	1.3~2.7	

尺寸图

(单位: mm)



压接方法



①②该压接工具不能固定端头的安装位置。在安装端头时，建议确认模具的位置关系之后再进行压接。