

IEEE1284 (MDR) 连接器

快速锁定树脂外壳 (高品质 焊接压接通用)

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS10



快速锁定机构

2D CAD
可从网页下载

特长

焊接·压接兼用罩壳

- 同时适用于焊接式连接器与压接式连接器的塑料罩壳。
- 通过接地板,可进行高效的屏蔽处理。
- 快速锁定机构,插拔更快捷。



注意

- 不能用于其它厂家的产品。
- 使用前请确认需使用电缆的外径, 电缆过粗时将会无法穿过电缆夹。
- 面板安装侧的面板厚度包括垫圈在内, 请设为2.0mm以下。否则, 可能导致无法锁定。

制造商: 3M

Order
订货范例

型号

10314-52F0-008


型号	适用芯数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	适用电缆外径 (mm)	重量 (g)
10314-52F0-008	14	18.2	29.5	23.6	φ 7.0~ 8.0	12.1
10320-52F0-008	20	22.0	33.3	27.4	φ 11.0~12.0	13.1
10326-52F0-008	26	25.8	37.2	31.3	φ 11.0~12.0	14.1
10336-52F0-008	36	32.2	43.5	37.6	φ 15.0~16.0	15.7
10350-52F0-008	50	41.1	52.4	46.5	φ 15.0~16.0	17.9

1个起接受订购!

M材质

项目	数量	材质	颜色
外壳主体	2	玻璃纤维增强聚酯 (UL94V-0)	黑色
锁扣	2	聚酯及不锈钢	黑色
板簧	2	不锈钢	-
电线固定头	1	不锈钢	-
带接地板的电缆夹	1	不锈钢	-
螺丝M2.6×10	2	铁	-
螺母M2.6	2	铁	-
螺丝M2.6×6	2	铁	-

尺寸图



EMI对策快速锁定树脂外壳 (高品质 压接型插针连接器用)

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

RoHS10



制造商: 3M

Order
订货范例

型号

10314-3210-000

特长

IEEE1284快速锁定罩壳

- 罩壳内置经镀镍处理的金属盖, 是优质的EMI(电磁干扰)对策产品。
- 采用快速锁定机构,可轻松地单手拆装。
- 牢固程度不逊色于一体成型型。
- 压接式插针连接器(101***-6000EL)●674页专用的罩壳。




注意

- 不能用于焊接式插针连接器、压接式插孔面板安装连接器。
- 请注意电缆引出口尺寸。
- 面板安装侧的面板厚度包括垫圈在内, 请设为2.0mm以下。否则, 可能导致无法锁定。

1个起接受订购!

型号	芯数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	适用电缆最大外径 (mm)	重量 (g)
10314-3210-000	14	25.8	18.7	33.0	φ 6.3	φ 5.6	10.0
10320-3210-000	20	29.7	20.9	33.0	φ 6.7	φ 6.5	11.2
10326-3210-000	26	33.5	24.8	33.0	φ 7.1	φ 6.9	13.4
10336-3210-000	36	39.8	31.1	32.0	φ 8.1	φ 7.9	14.3
10350-3210-000	50	48.7	40.0	32.0	φ 8.7	φ 8.5	17.1
10368-3210-000	68	60.1	51.4	32.0	φ 9.1	φ 9.0	20.3

尺寸图

EMI
对策Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~49个	标准单价
50~79个	10% off
80个~	15% off

M材质

项目	材质	表面处理/颜色
塑料外壳	ABS (UL94V-0)	米色
内部金属外壳底座	钢板	镀镍
内部金属外壳盖板	钢板	镀镍
电线固定头	铜合金	镀镍
圆头小螺丝M2.6×4	铁	-