


通用规格

特长

- NB01/CE01系列连接器，符合JIS-B-6015标准，具有IP67级防水(耐油)、防尘功能，耐环境性优异。
- 最适用于有水滴或切削油等的机床、FA相关装置以及粉尘等较多的恶劣环境。
- 扭转半圈即可快速锁定卡扣，“咔哒”一声即可切实连接。
- 采用特殊弹簧结构，不会发生因普通螺丝锁定连接器中容易发生的振动而引起的“松动”。
- 种类包括直通插头、弯角插头、中继插座、面板安装插座4种。
- 接线方式包括无需专用工具的焊接型(NB01)和作业效率高的压接型(CE01)2种。
- CE01为获得UL标准认证的产品。(ULNo.E72124)
- 各连接器中配备1个带外壳和导通的保护电路用接地端子(接地端子)，采用顺控结构，即嵌合时比其它端头先接触，脱离时最后分离。

保护电路连接结构图



注意 • NB01, CE01, JL05兼容。但无法与其它系列的连接器嵌合。

M材质

项目	材质	表面处理/颜色
外壳(主体)	铝合金	黑色铬酸盐处理
绝缘体	聚酯类树脂/UL94V-0	灰色
端头	铜合金	镀银
O形圈	丁腈橡胶	黑色
连接螺帽	铝合金	藏青色铬酸盐处理
接地片	合金钢	镀银
法兰用后垫片	氯丁橡胶	黑色

型号构成



组合方法



NB 0106A - 18 - 11 - P - DBSS

① ② ③ ④ ⑤

①系列名称 NB(焊接方式)、CE(压接方式)

②连接器形状

直通型	0106A
弯角	0108A
中继	0101A
面板安装式	0102A

③排列编号 参照 871页

④端头形状 P: 插针S: 插孔

⑤DBSS: 直通型、DBAS: 弯角型、DRGC: 带后垫片