

【高精度】手动Z轴 アリ溝 ラック&ピニオン式 -ロング-
【高精度】燕尾槽型滑台 齿条齿轮式
 -加长型-




类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 30~40 μm

有VONA收录品牌产品 P.73
 CAD数据文件夹名: 28_Stages

■特长: 铝合金制的轻型加长滑台。请根据高度方向上所需行程选择相应的尺寸。

Order 型式(Type・No.)
 订货范例 **ZLWG100**



型式		L	滑块数	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的移动量 (mm)	耐负载 (N)	移动精度		自重(kg)
Type	No.						直线度		
ZLWG	50	50	1	±15	18	14.7	30 μm		0.120
	70	70	1	±25					0.135
	100	100	1	±40					0.160
	150	150	1	±65					0.215
	150-2	150	2	±44					0.285

●最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度
 ●ZLWG150-2带有2个滑块。移动量小于单个滑块, 敬请注意。

Delivery 交货期 ●ZLWG150-2 ●其他

13 天发货 **库存品**

●上海・广州发货 ●隔日上海・广州发货 P.77
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ●交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
交货期	1~9	10~
	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

【中精度】手动Z轴 アリ溝 ラック&ピニオン式 -ロング-
【中精度】燕尾槽型滑台 齿条齿轮式
 -加长型-




最大下降67%
 与原同类产品相比

类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 50~60 μm

有VONA收录品牌产品 P.73
 CAD数据文件夹名: 28_Stages

■特长: 低价格的长行程齿条齿轮式滑台。

Order 型式(Type・No.)
 订货范例 **ZDTLS100**



型式	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的移动量 (mm)	耐负载 (N)	移动精度 直线度	自重 (kg)
ZDTLS	80	±30	16.7	14.7	50 μm	0.16
	100	±35			60 μm	0.19
	150	±65			0.24	

●最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度

Delivery 交货期 ●ZDTLS100・150 ●ZDTLS80

9 天发货 **库存品**

●隔日上海・广州发货 P.77
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ●交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单	大单
交货期	1~4	5~
	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

Example 使用范例 焊接头前端调整组件

升降气缸 XDTSS90(P1374)
 固定座
 焊接管前端
 工件: L型支架
 工件: 汽车用零件

确保重复精度—不使用固定座, 而使用滑台进行调整, 因此焊接管不会偏移, 可确保重复精度。