

長尺ローレット付ボルト/段付ローレットボルト
滚花加长型螺栓/台阶滚花螺栓



CAD数据文件夹名: 31_Screws

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②M) - ③L
LRLM3 - 6

滚花加长型螺栓

CAD 2D 3D RoHS

Type	材质	表面处理
LRLM	SCM435	无电解镀锌
LRLB	SUS303	-

②M(粗牙螺纹)

型式		③L						D	A
①Type	②M(粗牙螺纹)	3	6	10				5.5	10
LRLM LRLB	4	6	10	16				7	16
	5		10	16	20			8.5	20
	6		10	16	20	25	30	10	30

Delivery 交货期 ④ 库存品

④ 隔日上海·广州发货 P.77 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
④ 交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②M) - ③A - ④L - ⑤D
LRLMF4 - A10 - L30 - D8

全长指定滚花加长型螺栓

CAD 2D 3D RoHS

Type	材质	表面处理
LRLMF	SCM435	无电解镀锌
LRLBF	SUS303	-

②M(粗牙螺纹)

型式		②A 指定单位1mm	③L 指定单位1mm	⑤D 指定单位1mm
①Type	②M(粗牙螺纹)			
LRLMF LRLBF	3		6~40	5~10
	4		6~40	5~10
	5	10~60	10~50	10~25
	6		10~50	10~25

Delivery 交货期 ●LRLBF ④ 天发货 ●LRLMF ④ 天发货

④ 上海·广州发货 ④ 上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~49	50~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

Alteration	Code	Spec.
退刀槽加工	RS	追加颈部加工退刀槽。 ④ 仅LRLMF · LRLBF适用 ④ M3时, 6≤L≤21 M4时, 7≤L≤21
螺纹孔追加加工	MC	在头部追加螺纹加工。 ④ 仅LRLMF · LRLBF适用 ④ 2≤D-MC

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②M) - ③E - ④L
LRLBD4 - E8 - L10

台阶滚花螺栓

CAD 2D 3D RoHS

②M(粗牙螺纹)

型式		指定单位1mm		A	M x P
①Type	②D	③E	④L		
LRLBD	4			5.5	2.5 x 0.45
	5	8~30	10~30	7.0	3 x 0.5
	6			8.5	4 x 0.7
	8			10.0	6 x 1.0

Delivery 交货期 ④ 天发货

④ 上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~49	50~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

アイボルト/でんでんボルト
吊环螺栓/销孔螺栓

CAD数据文件夹名: 31_Screws

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (Type · M)
CHIC12
型式 (①Type · ②P) - ③L
DNDN6 - 30

吊环螺栓

CAD 2D 3D RoHS

CHIC SCHI (不锈钢)

螺栓精度 JIS1168

CHIC 材质 SS400 表面处理 铬酸盐光泽处理 附件 1个螺帽
SCHI 材质 SUS304(电解处理) 附件 1个螺帽(SUS304)

型式		M x P	a	b	C	D	H	l	e	g	R	da	螺帽		A Type N/1P {kgf/1P}	B Type N/2P {kgf/2P}
Type	M												B	T		
CHIC SCHI	8	8 x 1.25	32.6	20	6.3	16	33.3	15	3	6	1	9.2	13	6.5	785 {80}	785 {80}
	10	10 x 1.5	41	25	8	20	41.5	18	4	7.7	1.2	11.2	17	8	1471 {150}	1471 {150}
	12	12 x 1.75	50	30	10	25	51	22	5	9.4	1.4	14.2	19	10	2157 {220}	2157 {220}
	16	16 x 2.0	60	35	12.5	30	60	27	5	13	1.6	18.2	24	13	4413 {450}	4413 {450}
	20	20 x 2.5	72	40	16	35	71	30	6	16.4	2	22.4	30	16	6178 {630}	6178 {630}

不良示例

请绝对避免如图所示的使用方法。

Caution 注意

④ 2个吊环时, 请使用吊环螺栓朝向同一个方向。

水平起吊

2个吊环时, 使用一个钢索勾挂。

库存品

④ 隔日上海·广州发货 P.77 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
④ 交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

销孔螺栓

CAD 2D 3D RoHS

DNDN

②P

③L

②M(粗牙螺纹)

材质: 相当于SUS304

型式		③L	D	B	M	F
①Type	②P					
DNDN	6	30	12	6	6	22
		50				30
	8	30	16	8	8	20
		50				30
		60				30
	10	50	20	10	10	30
		70				40
		100				50
	12	50	24	12	12	30
		80				45
DNDN	16	100	32	16	16	60
		100				50

Delivery 交货期 ④ 天发货

④ 上海·广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

Example 使用范例

销孔螺栓