

コンタクトプローブ/リセプタクル(PCB用) -取付ピッチ50mil(1.27mm)シリーズ-

探针/探针座(PCB用)

- 安装节距50mil(1.27mm)系列 -

大订单
对应
BIG ORDER

CAD数据文件夾名: 26_Contact_Probes_Sensors



Order
订货范例

型式

NP72
NR68

前端形状

A

■探针



■探针座



CAD 2D 3D

RoHS

■探针

编号	零件	M材质	S表面处理
①	柱塞	SK4	镍底层镀锌抛光
②	柱塞筒	黄铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	SWP	镀金抛光

■探针座


M材质	S表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

●探针座带有探针脱落防止块。

NP72・NP72HD


(探针)

前端形状图样



NR72K

(探针座)



■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP72	ABG	50mil 1.27mm	2.5mm (1.7mm)	30gf 50gf	1A	80mΩ	2.5万次
NP72HD				15gf 100gf			

■探针座

型式	组合探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NR72K	NP72 NP72HD	0.88~0.89mm

■探针



■探针座



CAD 2D 3D

RoHS

■探针

编号	零件	M材质	S表面处理
①	柱塞	SK4	镍底层镀锌抛光
②	柱塞筒	磷青铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	SWP	镀金抛光


■探针座

M材质	S表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

●探针座带有探针脱落防止块。



NP68SF・NP68S(探针)

前端形状图样



NR68・NR68S(探针座)

末端形状图样



■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP68SF	ADG	50mil 1.27mm	4.3mm (2.9mm)	25gf 50gf	2A	80mΩ	3万次
NP68S				30gf 90gf			

■探针座

型式	组合探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NR68 NR68S	NP68SF NP68S	0.83~0.84mm



Delivery
交货期



库存品

* NP68S3-A・NP68S3SF-G
NP72HD-B・NP72HD-C为第9天发货
●隔日上海・广州发货 P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~500	501~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例

①型式

NRKB30


- ②导线颜色

W

- ③导线长度

400

■带导线探针座



CAD 2D 3D

RoHS



11天发货
交货期

●上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~500	501~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

①型式	②螺距线 颜色选择	③导线长度 (mm)	导线	导线	使用 探针座
NRKB30	W (白色)	400 1000	φ0.4	φ0.08×7根	NR30K-B
NRKB72	R (红色)		φ0.63	φ0.12×7根	NR72K
NRB68	BL (蓝色)		φ0.63	φ0.12×7根	NR68

请询价 下述2种方法

24小时 Web报价 FAX报价

P.81 请致电: 021-6710-8701

コンタクトプローブ/リセプタクル(PCB用) -取付ピッチ55mil・1.59mil(1.4mm・1.5mm)シリーズ-

探针/探针座(PCB用)

- 安装节距55mil・59mil(1.4mm・1.5mm) -

大订单
对应
BIG ORDER

CAD数据文件夾名: 26_Contact_Probes_Sensors



Order
订货范例


型式

NP68
NR88


前端形状

A

■探针



■探针座



CAD 2D 3D

RoHS

■探针

编号	零件	M材质	S表面处理
①	柱塞	SK4	镍底层镀锌抛光
②	柱塞筒	磷青铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	SWP	镀金抛光


■探针座

M材质	S表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

●探针座带有探针脱落防止块。



NP68SF・NP68(探针)

前端形状图样



NR68・NR68S(探针座)

末端形状图样



■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP68SF	ABN	55mil 1.4mm	4.3mm (2.9mm)	25gf 50gf	1A	80mΩ	3万次
NP68				30gf 90gf			


■探针座

型式	组合探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NR68 NR68S	NP68SF NP68	0.83~0.84mm

■探针



■探针座



CAD 2D 3D

RoHS

■探针

编号	零件	M材质	S表面处理
①	柱塞	SK4	镍底层镀锌抛光
②	柱塞筒	黄铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	SWP	镀金抛光

■探针座


M材质	S表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

●探针座带有探针脱落防止块。

NP88・NP88HD


(探针)

前端形状图样



NR88

(探针座)



■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP88	BCA	59mil 1.5mm	2.5mm (1.7mm)	10gf 50gf	1.3A	80mΩ	25万次
NP88HD				30gf 100gf			

■探针座

型式	组合探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NR88	NP88 NP88HD	1.08~1.09mm



Delivery
交货期

库存品

●隔日上海・广州发货 P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~500	501~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例

①型式

NRB68

- ②导线颜色

W

- ③导线长度

400

■带导线探针座



CAD 2D 3D

RoHS



11天发货
交货期

●上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~500	501~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

①型式	②螺距线 颜色选择	③导线长度 (mm)	导线	导线	使用 探针座
NRB68	W (白色)	400 1000	φ0.63	φ0.12×7根	NR68
NRB88	R (红色)		φ0.63	φ0.12×7根	NR88
NRB45	BL (蓝色)		φ1.0	φ0.08×40根	NR45-B

请询价 下述2种方法

24小时 Web报价 FAX报价

P.81 请致电: 021-6710-8701