


■特长: 作为代替加长活塞杆之用。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②M－螺距) ー ③L
FJLC8－1.0 ー 25


■加长杆内螺纹L尺寸选择型

标准加工品



CAD 2D 3D

RoHS



①经扩散渗氮处理可能会发生表面色差现象，但对功能无影响。
②螺纹侧端面不进行软氮化法*处理。

型式												T	h	D	B	(C)			
①Type	②M—螺距	③L选择																	
FJLC	3—0.5	10	12	15	18	20	25					4	3	4	6	6.9			
	4—0.7		12	15	18	20	25	30					4	3	6	8	9.2		
	5—0.8			15	18	20	25	30	40					4	3	6	8	9.2	
	6—1.0				18	20	25	30	40	50					4	3	7	10	11.5
	8—1.0					25	30	40	50	60	70	6	4	10	14	16.2			
	8—1.25					25	30	40	50	60	70	6	4	10	14	16.2			
	10—1.25						30	40	50	60	70	80	8	4	13	17	19.6		
	10—1.5						30	40	50	60	70	80	8	4	13	17	19.6		
	12—1.25							40	50	60	70	80	90	8	4	16	21	24.2	
	12—1.5							40	50	60	70	80	90	8	4	16	21	24.2	
	14—1.5								50	60	70	80	90	100	12	4	18	23	26.6
	18—1.5										70	80	90	100	12	4	21	26	30

Delivery 交货期 10 天 发货
①上海 · 广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1～20	21～
交货期	通常	另行报价


①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②M－螺距) ー ③T ー ④L
FJL6－1.0 ー 6 ー 72


■加长杆内螺纹L尺寸选择型

标准加工品



CAD 2D 3D

RoHS



①经扩散渗氮处理可能会发生表面色差现象，但对功能无影响。
②螺纹侧端面不进行软氮化法*处理。

型式		③T选择													④L指定 单位1mm	h	D	B	(C)
①Type	②M－螺距																		
FJL	3－0.5	3	4	5	6									3～50	3	4	6	6.9	
	4－0.7	3	4	5	6	8								3～60	3	6	8	9.2	
	5－0.8	3	4	5	6	8	9	10						3～60	3	6	8	9.2	
	6－1.0	3	4	5	6	8	9	10	12					4～80	3	7	10	11.5	
	8－1.0		4	5	6	8	9	10	12	13	15	16			4～100	4	10	14	16.2
	8－1.25		4	5	6	8	9	10	12	13	15	16			4～100	4	10	14	16.2
	10－1.25		4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4～100	4	13	17	19.6
	10－1.5		4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4～100	4	13	17	19.6
	12－1.25			5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	5～100	4	16	21	24.2
	12－1.5			5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	5～100	4	16	21	24.2
	14－1.5			5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	5～100	4	18	23	26.6
	18－1.5					8	9	10	12	13	15	16	19	20	8～100	4	21	26	30
22－1.5									12		15		20	10～100	5	25	30	34.6	

Delivery 交货期 10 天 发货
①上海 · 广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1～20	21～
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

■特长: 可直接使D径通过被驱动体的孔使用。轻松完成被驱动体的连接。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②M－螺距) ー ③T
FJT6－1.0 ー 10
FJN8－1.25 ー 15


■分离内螺纹垫圈型

标准加工品



CAD 2D 3D

RoHS




①经扩散渗氮处理可能会发生表面色差现象，但对功能无影响。
②螺纹侧端面不进行软氮化法*处理。

型式															h	D	B	(C)	t	D ₁	d	
①Type	②M—螺距	③T选择																				
FJT	3—0.5	2	3	4	5	6								3	6	8	9.2	3	9	3.2		
	4—0.7	2	3	4	5	6	8							3	7	10	11.5	3	11	4.3		
	5—0.8		3	4	5	6	8	9	10					3	8	12	13.9	3	13	5.3		
	6—1.0		3	4	5	6	8	9	10	12				4	10	14	16.2	4	15	6.4		
	8—1.0			4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	4	13	17	19.6	4	18	8.4		
	8—1.25			4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	4	13	17	19.6	4	18	8.4		
	10—1.25			4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	16	21	24.2	4	22	10.5
	10—1.5			4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	16	21	24.2	4	22	10.5
	12—1.25				5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	18	23	26.6	4	24	13
	12—1.5				5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	18	23	26.6	4	24	13
	14—1.5				5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	21	26	30	4	27	15
	18—1.5						8	9	10	12	13	15	16	19	20	5	25	30	34.6	5	31	19


■分离内螺纹螺帽型

标准加工品



CAD 2D 3D

RoHS



①经扩散渗氮处理可能会发生表面色差现象，但对功能无影响。
②螺纹侧端面不进行软氮化法*处理。

型式		③T选择													h	D	B	(C)	t	
①Type	②M－螺距																			
FJN	3－0.5	2	3	4	5	6								3	6	8	9.2	3		
	4－0.7	2	3	4	5	6	8							3	7	10	12	3		
	5－0.8		3	4	5	6	8	9	10					3	8	12	14	4		
	6－1.0		3	4	5	6	8	9	10	12				4	10	14	16	4		
	8－1.0			4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	4	13	17	20	5		
	8－1.25			4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	4	13	17	20	5		
	10－1.25			4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	16	21	24	6
	10－1.5			4	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	16	21	24	6
	12－1.25				5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	18	23	27	6
	12－1.5				5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	18	23	27	6
	14－1.5				5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	4	21	26	30	6
	18－1.5					8	9	10	12	13	15	16	19	20	5	25	30	35	6	
22－1.5									12	15			20	5	25	30	35	6		

Delivery 交货期 10 天 发货
①上海 · 广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1～50	51～
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法
Web报价 FAX报价
P81 请致电: 021-6710-8701