

【高精度】手動X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式
【高精度】燕尾槽型滑台 齿条齿轮式

交货期缩短


类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 30 μm

有VONA收录品牌产品 P.73

CAD数据文件夹名: 28_Stages

Order 型式(Type・No.)
订货范例 XWG40


■X轴




CAD 2D 3D

RoHS


XWG40




XWG60



XWG90



XWG140



*用一字型螺丝刀向右拧紧(A)(预压调整螺丝)时, 滑动缓慢, 向左拧松时, 滑动加快。

M 材 质 铝合金
S 表面处理 黑色阳极氧化处理

型式		滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量 (mm)	耐负载 (N)		移动精度	自重 (kg)
Type	No.				水平	垂直	直线度	
XWG	40	24.8×42	±12	18	29.4	14.7	30 μm	0.17
	60	40×60	±21		39.2	19.6		0.29
	90	40×90	±35					0.40
	140	40×140	±60					0.56

最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度



Delivery
交货期



库存品

隔日上海・广州发货 P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价

下述2种方法

P.81

Web报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

MISUMI
C-VALUE

【中精度】手動X軸アリ溝 ラック&ピニオン式
【中精度】燕尾槽型滑台 齿条齿轮式

交货期缩短


类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 50 μm

有VONA收录品牌产品 P.73

CAD数据文件夹名: 28_Stages

Order 型式(Type・No.)
订货范例 XDTS50


■X轴




CAD 2D 3D

RoHS


XDTS50



XDTS60



XDTS90



M 材 质 铝合金
S 表面处理 黑色阳极氧化处理

型式		滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量 (mm)	耐负载 (N)		移动精度	自重 (kg)
Type	No.				水平	垂直	直线度	
XDTS	50	30×50	±16	16.7	29.4	14.7	50 μm	0.20
	60	40×60	±21		39.2	19.6		0.26
	90	40×90	±35					0.36

最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度



Delivery
交货期



库存品

隔日上海・广州发货 P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~4	5~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价

下述2种方法

P.81

Web报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价


021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701



Example
使用范例

焊接头部前端调整组件



确保重复精度—不使用固定座, 而使用滑台进行调整, 因此焊接管不会偏移, 可确保重复精度。

28
标准・高精度滑台