



CAD数据文件名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - ③H


GRC8
GRW8 - 40
GRMBM8 - 55

锥形旋转握柄

Type	①握柄部 M材质	②螺纹部 M材质 S表面处理	③螺帽 M材质 S表面处理
GRC	尼龙6(黑色)	SWRM 铬酸盐光泽处理	SUM24L 镀铬

①装在把手等上面后, 只有握柄可以旋转。

安装方法




型式	①Type	②M(粗牙螺纹)	D	D1	d	H	h	l	t	W	W1	L	重量(g)
GRC	GRC	8	20	13	12	55	5.5	8	6.5	10	2	11	40
		10	25	16	15	68	8	8	14	18	100		
		12	30	21	20	85	10	13	9.5	17	2.5	23	180

带内六角孔旋转握柄

Type	握柄部 M材质	螺纹部 M材质 S表面处理
GRW	酚醛树脂	SUM21 铬酸盐光泽处理

安装方法



型式	①Type	②M(粗牙螺纹)-③H	D	d	d1	h	W	L	A	重量(g)
GRW	GRW	6-28.5	14	11	8	28	3	10	0.5	13
		6-42.5	18	15	10	40		12	2.5	29
		6-52.5	21	17	10	50	13	2.5	42	
		8-40	20	17		39	4	12	1	24
		8-55			54	44				
		10-67	23	20	12	66	5	74		
		10-75	23	20	12	74	5	77		

可折叠旋转握柄

Type	握柄部 M材质	螺纹部 M材质 S表面处理	锁紧螺帽 M材质 S表面处理
GRMBM	尼龙	S45C 镀铬	S45C 镀铬

①要折叠时, 先向上拉起握柄, 再将其扳倒。
②折叠角度为90°。

型式	①Type	②M(粗牙螺纹)	③H	D	d	(h)	L	h1	H1	(d1)	W	重量(g)
GRMBM	GRMBM	8	55	19	16	20	12.5	9	55.5	26.5	12	42
			81	19	16	26	12.5	9	80	27	80	
			104	22	18	29	16	11	103.5	30.5	14	155

Delivery 交货期

库存品

①隔日上海·广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
②交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

③超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

P.87 请致电: 021-6710-8701

NEW 新产品 红色文字表示

MISUMI C-VALUE



CAD数据文件名: 43_Levers_and_Pulls

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - ③H ④记号

C-GRW8 - 63 B
C-GRW6 - 50

带内六角孔旋转握柄

Type	握柄部 M材质	螺纹部 M材质 S表面处理
C-GRW	酚醛树脂	机械结构碳素钢 铬酸盐光泽处理

安装方法

内六角扳手 C-GRW

型式	①Type	②M(粗牙螺纹)	③H	D	d	W	L	重量(g)
C-GRW	C-GRW	8	63	19	17	3	16	40
		10	80	26	20	4	18	96
		12	100	28	22	5	22	135

Delivery 交货期

库存品

①隔日上海·广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
②交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

③超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

P.87 请致电: 021-6710-8701

带内六角孔旋转握柄

M-H	M材质	S表面处理
把手	6-28 塑胶	-
	6-28以外 电木	-
轴	6-28 不锈钢	-
	6-28以外 钢铁	镀锌

型式	①Type	②M	③H	④记号	D	d	L	W	A
C-GRW	C-GRW	6	28	-	14	8	10	3	1
			40	-	18	12			
			50	B	21	13	4	2.5	
			65	-	23	14			
			90	-	28	16			5

Delivery 交货期

库存品

①隔日上海·广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
②交货期可能发生延迟, 请知晓。

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

P.87 请致电: 021-6710-8701

Order 订货范例

型式 (Type · M)

C-GRMBM8

可折叠旋转握柄

Type	把手部 M材质	螺丝·螺帽 M材质 S表面处理
C-GRMBM	ABS	碳素结构钢 四氧化三铁保护膜

①H1尺寸的公差范围是±3mm。②L尺寸的公差范围是±2mm。
③M8规格产品握柄尾部无端盖。M10和M12规格产品有端盖。
④要折叠时, 先向上拉起握柄, 再将其扳倒。⑤折叠角度为90°。

型式	TYPE	M	L	H	D	(h)	H1	W	参考重量(g)
C-GRMBM	C-GRMBM	8	15	87	23.5	18	91	13.5	71
		10	19	95	26	20	96	14	129
		12	24	95	26	21	97	16	136

Delivery 交货期

库存品

①隔日上海·广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
②交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

③超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

P.87 请致电: 021-6710-8701