

【高精度】手动X轴 アリ溝 送りねじ式
【高精度】燕尾槽型滑台 进给丝杠型



【中精度】手动X轴 アリ溝 送りねじ式
【中精度】燕尾槽型滑台 进给丝杠型

与同类产品相比
最大下降50%

类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 30 μm 平行度: 30 μm

有VONA收录品牌产品 P.73

■特长: 最小厚度为15mm的薄型燕尾槽进给丝杠型滑台。可代替使用调整螺栓等的微调机构。

CAD数据文件夹名: 28_Stages

Order 型式(Type · No.)
订货范例 XEG25

■X轴

XEG25

XEG40

XEG60

M 材质 (主体)无锡黄铜 (进给旋钮)铝合金
S 表面处理 黑色氟树脂处理

型式 Type	No.	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量(mm)	耐负载(N)		移动精度(μm)		容许力矩负载(N·m)			平行度	自重 (kg)	附件	
					水平	垂直	直线度	平行度	上下摆动	左右摇动	侧向滚动			Type	M-L
XEG	25	25×25	±5	0.5	29.4	9.8	30	30	2.0	1.5	1.3	40 μm	0.07	SCB2-8	4
	40	40×40	±7		4.0	3.0			3.0	0.19	SCB3-6				
	60	60×60	±9		39.2	19.6			5.0	4.0	4.0		0.60	SCB4-6	

最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度

Delivery 交货期 **9** 天发货

●XEG40 库存品

●XEG25 · 60 11 天发货

隔日上海·广州发货 P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

交货期可能发生延迟, 请知晓。

上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~9	10~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

Alterations 追加加工 型式(Type · No.) (R)
XEG25 - R 13 天发货 上海·广州发货

Alteration	变更夹紧位置(左右反向)
Spec.	
Code	R

详细尺寸请根据CAD数据进行确认。

询价 下述2种方法 P.81

Web报价 米思米报价 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 50 μm

有VONA收录品牌产品 P.73

■特长: 螺距为0.5mm的进给丝杠型滑台, 进给精度高。

CAD数据文件夹名: 28_Stages

Order 型式(Type · No.)
订货范例 XFES40

■X轴

XFES25

XFES40

XFES60

M 材质 铝合金
S 表面处理 黑色阳极氧化处理

型式 Type	No.	滑台面(mm)	移动量(mm)	旋钮旋转1圈的 移动量(mm)	耐负载(N)		移动精度 直线度	自重 (kg)
					水平	垂直		
XFES	25	25×25	±5	0.5	29.4	9.8	50 μm	0.04
	40	40×40	±7		39.2	19.6		0.08
	60	60×60	±8					0.18

最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度

Delivery 交货期 **9** 天发货

●XFES25-R 库存品

除此以外

上海·广州发货 隔日上海·广州发货 P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

一点建议: XFES的底面安装孔
无论从表面与背面均可固定。

安装孔 放大图	XFES25	XFES40	XFES60	Alteration 追加加工	变更夹紧位置(反向型)
安装 螺径直径	① M2 ② M2.5	① M3 ② M4	① M4 ② M5		Code R

询价 下述2种方法 P.81

Web报价 米思米报价 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

Alterations 追加加工 型式(Type · No.) (R)
XFES40 - R